



産業用pH測定器および電極

1/16 DIN pHコントローラー

PHCN-70シリーズ



PHCN-70

実物大。

- ✓ pHおよび温度のデュアルディスプレイ
- ✓ 高/低セットポイント
- ✓ オプションのNEMA-4Xレンズカバー
- ✓ コンパクトサイズ

この新しいマイクロプロセッサ式のpH 1/16 DINパネルマウントコントローラーの製品ラインは、多様な環境用途向けに設計されています。PHCN-70は、オン/オフ制御またはアラーム用の2つの3アンペアSPDTリレー、100 Ω RTDの自動温度補償、pH (赤色) および温度 (緑色) を示すLEDの明るいデュアルディスプレイ、電源喪失時に設定を保護するEEPROMメモリの機能を備えています。

オプションのNEMA-4Xガスケット付きレンズカバーは、防水耐腐食性のABSプラスチックで作られたコントローラーのフロントベゼルに装着します。



PHCN-70C

仕様

精度：0.01 pH、0.1°C
 pH範囲：0~14 pH
 温度：0~100°C (32~212°F)
 分解能：0.01 pH、0.1°C
 温度補償：PT100
 ディスプレイ：3桁LED、2行、高さ9.5 mm (0.375")
 寸法：45 L x 45 W x 119 mm D (1.77 x 1.77 x 4.7")
 出力：デュアル 3アンペアSPDTリレー @ 115 Vac
 不感帯：0.00~2.55 pHで調整可能
 電源：80~250 Vac、50/60 Hz
 重量：142 g (5 oz)
 接続：pH用BNC、電源、リレー、ATC用のネジ端子
 パネル寸法：45 mm² (1.772" 平方); 1/16 DIN

ご注文

型番	説明
PHCN-70	pHコントローラー
PHE-5460	インラインpH電極
PHEH-54-10-PT100	pH電極用取り付けアセンブリ (必要)

装置には、取り付けブラケット、および取扱説明書が付属しています。

注文例：PHCN-70 pHコントローラー、PHCN-70-COVER、NEMA-4Xレンズカバー。

付属品

型番	説明
PHCN-70-COVER	NEMA-4Xレンズカバー
PHA-4	4.00 pH中和溶液 500 mL (1 pint) ボトル
PHA-7	7.00 pH中和溶液 500 mL (1 pint) ボトル
PHA-10	