

経済的な デジタル圧力計 清浄で乾燥したガス用

HHP4200シリーズ



チューブ
付属!

- ✓ ゲージ圧、または差圧のデジタル表示
- ✓ ユーザーが選択できる工学単位
- ✓ 最小/最大メモリー
- ✓ RS232出力とオプションのソフトウェア
- ✓ 自動電源オフと低バッテリー表示
- ✓ 明るいバックライトディスプレイ

HHP4200シリーズは、差圧および正/負ゲージ圧の測定ができる、低価格のハンドヘルド圧力計です。0.2~0.100 psiの範囲をカバーする5モデルから選択できます。すべてのモデルには、ユーザーが選択できる工学単位、最小/最大メモリー、低照度でも見やすい明るいバックライトディスプレイの機能があります。

仕様

精度：±0.3% FS

分解能：「ご注文」の表を参照してください

工学単位 (選択可能)：psi, mbar, bar, inH₂O, cmH₂O, mmHg, ozin², kgcm², kPa, ftH₂O, inHg (HHP4252は次の単位)

psi, mbar, bar, inH₂O, mmH₂O)

保管温度：-20~60°C (-4~140°F)

使用温度：0~50°C (32~122°F)

温度の影響：±0.2% FS 標準 (最大±1%)
保証耐圧力：「ご注文」の表を参照してください

圧力媒体：清浄で乾燥した防腐ガス

応答時間：0.5秒

圧力接続/

チューブサイズ：

内径4 mmチューブ用のホースアダプター

電池：9V電池 (付属)

電池の寿命：30時間

(バックライトなし)

寸法：

182 H x 72 W x 30 mm D

(7.16 x 2.83 x 1.18")

重量：150 g (5.3 oz)

HHP4215、実物より少し小さめ



ご注文：価格と詳細についてはjp.omega.com/hhp4200をご覧ください

型番	範囲 (psi)	分解能 (psi)	保証耐圧力 (psi)
HHP4252	0~2	0.001	20
HHP4205	0~5	0.003	20
HHP4215	0~15	0.01	30
HHP4230	0~30	0.02	60
HHP4200	0~100	0.1	150

付属品

型番	説明
HHF91-SW	ソフトウェアおよびRS232ケーブル、9ピンDサブコネクタ

9V電池、接続ホース、ハードキャリーケース、取扱説明書が付属しています。

注文例：HHP4252、0~2 psi圧力計。

HHP4230、0~30 psi圧力計。HHF91-SW、オプションのソフトウェア、RS232ケーブル。