

# 円形チャート式記録計

## 温度、湿度、露点記録計

### CTH89シリーズ



オプション†

- ✓ 152 mm (6")  
円形チャート
- ✓ 信頼性の高い  
操作を実現する  
先進的なマイクロプロ  
セッサ設計
- ✓ バックライト付きLCD  
英数字ディスプレイ
- ✓ すべての機能が  
フロントパネルで  
選択可能
- ✓ 停電時の操作のための  
バックアップ電池
- ✓ 範囲外の温度または湿  
度のためのアラーム
- ✓ 選択可能な  
アラームディレイ
- ✓ 音と視覚  
アラーム表示
- ✓ プローブは現場交換お  
よび特別な機器なしの  
校正が可能
- ✓ 時間および温度範囲が  
選択された時に  
チャート番号を表示
- ✓ 選択可能なシングル  
または連続チャート  
回転



CTH89とプローブ (別売)

- ✓ ディスプレイ上で電池不足  
の警告
- ✓ リモートセンサー
- ✓ 折り畳み式の  
キャリーハンドル
- ✓ 温度/湿度 または露点/湿度  
記録

† NIST校正注文情報に関しては、次ページを参照してください。

付属品も  
お忘れなく！豊富な  
品揃えのチャートと交換  
用ペンが入手可能です。

## 仕様

18の速度および  
温度範囲の組み合わせ  
4.5 m (15') リモートプローブ、  
115 Vac、48時間バックアップ電池  
主要電源：115 Vac、50/60 Hz、  
3.5 W最大 (220~240 Vac、50/60 Hz オ  
プション)  
バックアップ電源：48時間連続操作  
の8 単3 アルカリ電池 (付属)  
温度精度：±1°C (±2°F)  
相対湿度範囲：  
0~100% (結露なし)  
相対湿度精度：±3%  
露点範囲：0~50°C (32~120°F)  
露点精度：±1°C (±2°F)  
プローブ：温度/湿度組み合わせ、  
4.5 m (15フィート) ケーブル[より長い  
ケーブルについては、カスタマーサービ  
スにご相談ください。7.6 m (25フ  
ィート) 最大]  
チャート：152 mm (6") 円形チャート  
(60枚のチャートが付属)  
チャート回転速度：  
ユーザー選択可能：7日、24時間、  
12時間、6時間、3時間、および1.5時間  
チャート回転：  
ユーザー選択可能な連続またはシング  
ルターン  
チャート速度精度：1%よりも高い精度  
ディスプレイ：英数字のバックライト付  
きLCD、16文字×2行  
温度アラーム範囲：  
-30~50°C (-20~120°F)  
相対湿度アラーム範囲：0~100% RH  
アラーム遅延範囲：ユーザー選択可  
能、遅延なし、10分、30分、1時間、  
および2時間  
リモートアラーム接続：  
通常は開接点48 Vac/Vdc、  
0.1 A抵抗負荷  
取り付け：垂直または水平、  
縦置き、または壁掛け  
寸法：23.5 L x 18.4 W x 7.0 cm D  
(9¼ x 7¼ x 2¾")  
動作周囲温度：範囲：  
0~49°C (32~120°F)  
重量：20.1 kg (4ポンド、7オンス)



このページのモデルの場合、OMEGACARE<sup>SM</sup>  
延長保証プログラムを利用することが可能で  
す。ご注文の際にカスタマーサービスに詳細  
をお尋ねください。OMEGACARE<sup>SM</sup>は部品、  
同等の代用品を保証します。

## CTH89シリーズ

ご注文：価格と詳細については [jp.omega.com/cth-89](http://jp.omega.com/cth-89) をご覧ください。

型番	説明
CTH89	152 mm (6") 円形チャート温度/湿度または露点/湿度記録計 110 Vac操作
CTH89-220V	152 mm (6") 円形チャート温度/湿度または露点/湿度記録計 220~240 Vac操作
CTH89-PEN-RED	交換用赤ペン
CTH89-PEN-BLUE	交換用青ペン (湿度)
CTH89-RP	交換プローブと4.5 m (15") ケーブル
CTH89C-MIX	交換チャート (60の箱) (各範囲で5箱)
CTH89C-(*)	交換チャート (60の箱) 下の範囲コードを参照
CAL-3-HU†	CTH89のNISTトレーサビリティ校正証明書
MN1500	単3 電池 (2個入りパック)

\* 下のチャートから範囲コードを挿入してください。

(*) チャート範囲コード	記録時間	温度範囲
E20120F12	12時間	-20°F~120°F
E20120F24	24時間	
E20120F7	7日	
E2050F12	12時間	-20°F~50°F
E2050F24	24時間	
E2050F7	7日	
E40110F12	12時間	+40°F~110°F
E40110F24	24時間	
E40110F7	7日	
E3050C12	12時間	-30°C~50°C
E3050C24	24時間	
E3050C7	7日	
E3010C12	12時間	-30°C~10°C
E3010C24	24時間	
E3010C7	7日	
E545C12	12時間	5°C~45°C
E545C24	24時間	
E545C7	7日	

赤および青ペン、60枚チャート入り箱、プローブと4.5 m (15フィート) ケーブル、電池、ACアダプター、オペレーターマニュアル。

記録チャート (1.5—3時間および6-時間速度で12時間チャートを使用)。

注文例：CTH89とCTH89C-E20120F12、円形チャート交換チャート、12時間記録時間、-20~120°F 範囲、60の箱。

OCW-3、OMEGACARE<sup>SM</sup>では標準1年保証が4年まで延長されます。