

T 銅コンスタンタン  
ANSI タイプT

高精度“SLE” Special  
Limits of Errorが  
ご注文可能です

ANSIカラーコードが  
記載されています。  
JIS-2012 IEC  
カラーコードの  
ご注文は  
jp.omega.com  
をご覧ください

ANSI カラーコード：+線：青、-線：赤、外被覆：茶

OMEGA エンジニアリングは、熱電対ワイヤを製造するときに、再処理された PFA または PVC を使用しません。

ご注文：価格や詳細については [jp.omega.com/gg\\_t\\_tc\\_wire](http://jp.omega.com/gg_t_tc_wire) をご覧ください

絶縁タイプ	AWG	型番	ワイヤ タイプ	絶縁体		最高温度 °C	サイズ mm	重量 kg/300 m	
				導体	全体				
ガラス	20	GG-T-20	ソリッド	ガラス	ガラス	260	1.5 x 2.4	4	
	20	GG-T-20S	7 x 28	ガラス		260	1.5 x 2.5	4	
	24	GG-T-24	ソリッド	ガラス		200	1.3 x 2.0	3	
	24	GG-T-24S	7 x 32	ガラス		200	1.3 x 2.2	3	
	26	GG-T-26	ソリッド	ガラス		200	1.1 x 1.9	2	
	28	GG-T-28	ソリッド	ガラス		200	1.0 x 1.4	2	
	30	GG-T-30	ソリッド	ガラス		150	0.9 x 1.3	2	
ガラス ステンレス スチール 編組	20	GG-T-20-SB	ソリッド	ガラス	ガラス 上にSS編組	260	2.2 x 3.0	6	
	20S	GG-T-20S-SB	ソリッド			260	2.2 x 3.0	5	
	24	GG-T-24-SB	ソリッド			200	2.2 x 3.0	5	
	24S	GG-T-24S-SB	ソリッド			200	2.2 x 3.0	5	
Kapton ポリイミド テープ	20	KK-T-20	ソリッド	ヒューズ付 ポリイミド テープ	ヒューズ付 ポリイミド テープ	260	1.5 x 2.5	5	
	24	KK-T-24	ソリッド			260	1.3 x 1.9	3	
	30	KK-T-30	ソリッド			260	1.0 x 1.4	3	
PFA ガラス	30	TG-T-30	ソリッド	PFA	ガラス	150	0.9 x 1.2	1	
	36	TG-T-36	ソリッド			150	0.7 x 1.0	1	
	40	TG-T-40	ソリッド			150	0.7 x 0.9	1	
Neoflon PFA (高性能)	20	TT-T-20	ソリッド	PFA	PFA	260	1.7 x 3.0	5	
	20	TT-T-20S	7 x 28			260	1.9 x 3.2	5	
	22	TT-T-22S	7 x 30			260	1.7 x 3.4	4	
	24	TT-T-24	ソリッド			200	1.4 x 2.4	3	
	24	TT-T-24S	7 x 32			200	1.6 x 2.6	3	
	30	TT-T-30*	ソリッド			150	0.6 x 1.0	1	
	36	TT-T-36*	ソリッド			150	0.5 x 0.8	1	
40	TT-T-40*	ソリッド	150	0.4 x 0.7	1				
PFA ポリマ w/ツイスト状 およびシールド 導体	20	TT-T-20-TWSH	ソリッド	PFA ポリマ	PFA ポリマと シールド	260	3.7	9	
	20S	TT-T-20S-TWSH	7 x 28			260	3.8	9	
	24	TT-T-24-TWSH	ソリッド			260	2.7	4	
	24S	TT-T-24S-TWSH	7 x 32			260	2.9	4	
Neoflon FEP	20	FF-T-20	ソリッド	FEP	FEP	200	1.7 x 3.0	5	
	24	FF-T-24	ソリッド			200	1.4 x 2.4	3	
	FEP ポリマ w/ツイスト状 およびシールド 導体	20	FF-T-20-TWSH	ソリッド	FEP ポリマ	FEP ポリマと シールド	200	3.7	9
		20S	FF-T-20S-TWSH	7 x 28			200	3.8	9
24	FF-T-24-TWSH	ソリッド	200	2.7	4				
24S	FF-T-24S-TWSH	7 x 32	200	2.9	4				
TFEテープ ポリマ	20	TFE-T-20	ソリッド	TFEテープ ポリマ	ヒューズ付 TFEテープ ポリマ	260	1.5 x 2.5	5	
	20S	TFE-T-20S	7 x 28			260	1.5 x 2.7	5	
	24	TFE-T-24	ソリッド			260	1.3 x 1.9	3	
	24S	TFE-T-24S	7 x 32			260	1.3 x 2.2	3	
ポリビニール	24	PP-T-24	ソリッド	ポリビニール	ポリビニール	105	1.9 x 3	5	
	24	PP-T-24S	7 x 32		ポリビニール	105	1.9 x 3.1	5	
	24	PR-T-24	ソリッド		(リップコード)**	105	1.3 x 2.2	3	

ヒューズ付テープ絶縁 TFE-T シリーズをご覧ください。

\*\* 2本の絶縁リードが一緒になっていますが、オーバージャケットはありません。スプールとワイヤの重量は、次に高い kg に四捨五入されます (梱包素材は含まれません)。

※全体のカラーは透明です。特別精度ワイヤを注文するには、「SLE」をスプールの長さの前に型番に追加します。

※ご注文単位はフィートとなり、次の長さにてご注文いただけます。

25 フィート (約 7.6m)、50 フィート (約 15m)、100 フィート (約 30m)

200 フィート (約 60m)、500 フィート (約 150m)、1000 フィート (約 300m)

割引率一覧表 (300m/巻のみ)

3~4巻	10%
5~9巻	15%
10~19巻	20%