

ワイヤレスおよび高精度熱電対温度計

HH802シリーズ



標準の
ポイントなし

- ✓ ワイヤレスモデルHH802W
- ✓ J/K入力
- ✓ 高度な0.05%読み取り精度
- ✓ NIST-トレース可能校正証明書を含む
(ポイントなし)
- ✓ MAX/MIN/AVG/REL/HOLD
- ✓ 自動電源オフ
- ✓ 高/低アラーム (可聴)
- ✓ デュアル温度表示
- ✓ 1秒のサンプル定格
- ✓ オプションのWindowsソフトウェア
- ✓ オプションのACアダプター
(USBモデルのみ)

HH802Uは、経過時間に対して温度と3つ目の表示に5桁表示を特徴とするデュアル入力高精度J/K入力熱電対温度計です。HH802Uも、オプションのACアダプターにおける延長利用のためのDC電源ジャックだけでなく、オプションのWindowsデータロギングソフトウェアとケーブルのために内蔵のUSBポートがあります。オプションのワイヤレス受信機とWindowsソフトウェアとともに購入したとき、HH802WはPCにケーブルを使わないデータ転送のためにUSBポートを内蔵のワイヤレスインタフェースと交換します。

仕様

測定範囲:

タイプK: -200.0~1370.0°C

(-328.0~2498.0°F)

タイプJ: -200.0~1200.0°C

(-328.0~2192.0°F)

精度: 23°C ±5°Cで提示された精度

で、<75% RH

±(0.05% rdg + 0.3°C) -50~1370°C

±(0.05% rdg + 0.7°C) -50~-200°C

±(0.05% rdg + 0.6°F) -58~2498°F

±(0.05% rdg + 1.4°F) -58~-328°F

付属品

型番	説明
HH800-ADAPTOR	ACアダプター (USBモデルのみ)
SC-800	HH800シリーズ向けのベルトの輪が付いたソフトケース、jp.omega.com/hh806をご覧ください
HH800-SW	WindowsソフトウェアとUSBケーブル (USBモデルのみ)
HH800W-RSW	Windowsソフトウェアとワイヤレス受信機 (ワイヤレスモデルのみ) 米国バージョン
HH800WE-RSW	Windowsソフトウェアとワイヤレス受信機 (ワイヤレスモデルのみ) ヨーロッパバージョン

ワイヤレスモデルもご用意しています。1つの受信機で最大10個の異なるメーターを監視します

HH802WデュアルJ/K入力。

測定定格: 1回/秒
 動作環境: <70% RHで0~50°C
 保管温度: -20~60°C、
 バッテリーを取り外して0~80% RH
 バッテリー: 1.5V単四電池4本 (同梱)
 寸法: 高さ160 x 幅83 x 奥行38 mm
 (6.3 x 3.3 x 1.5")
 重量: 約270 g (0.5ポンド)
 (電池を含む)
 ワイヤレス機能:
 周波数範囲: 米国900 MHz
 ヨーロッパ868.0~868.6 MHz
 電流消費: 5~20 mA
 おおよその範囲: 25 m (75')



このページのモデルの OMEGACARESM 保証プログラムは延長可能です。ご注文の際にカスタマーサービスに詳細をお尋ねください。OMEGACARESM は部品、同等の代用品を保証します。



ご注文: 価格と詳細についてはjp.omega.com/hh802_803をご覧ください

型番	HH802U	HH802W (ワイヤレス)
ユニット	°C/°F	°C/°F
表示	デュアル5桁 +	デュアル5桁 +
経過時間	経過時間	経過時間
入力タイプ	J, K	J, K
入力番号	2	2
ワイヤレス	いいえ	はい
USBポート	はい	いいえ
DC電源ジャック	はい	いいえ

注: すべてのワイヤレスユニットは米国の900 Mhz周波数バージョンです。ヨーロッパは868.0 Mhz-868.6 Mhz周波数バージョンです。型番末尾に "E" を追加します。追加料金はかかりません。単四電池4本、タイプK熱電対 (チャンネルあたり1)、ゴムブーツ、NIST証明書 (ポイントなし)、取扱説明書が付属しています。

注文例: HH802W、内蔵ワイヤレストランスミッター付き高精度温度計およびHH800W-RSW Windowsソフトウェアおよびワイヤレス受信機、OCW-3、OMEGACARESM では標準3年保証が4年に延長されます。