

※国内販売製品の温度表示は℃となります。

サニタリ温度センサ (測温抵抗体)

柔軟な密封

PFA RTD センサ


多湿環境と腐食環境での
使用向け

HSRTDシリーズ

長さ変更可能



- ✓ DIN Pt100Ω、精度クラスA またはB(ほかの抵抗体も選択可能)
- ✓ 湿気と腐食に対する密封
- ✓ PFA絶縁ケーブル
- ✓ 温度範囲：-60～260℃
- ✓ 4線構成の標準
- ✓ 洗浄と殺菌が容易



ご注文：価格と詳細についてはjp.omega.com/hsrtdをご覧ください

型番	抵抗	線の数	ワイヤ長
HSRTD-3-100-A-40-E	100 Ω、クラス“A”	4	1 m
HSRTD-3-100-A-80-E	100 Ω、クラス“A”	4	2 m
HSRTD-3-100-A-120-E	100 Ω、クラス“A”	4	3 m
HSRTD-3-100-A-180-E	100 Ω、クラス“A”	4	4.5 m
HSRTD-3-100-A-240-E	100 Ω、クラス“A”	4	6 m
HSRTD-3-100-B-40-E	100 Ω、クラス“B”	4	1 m
HSRTD-3-100-B-80-E	100 Ω、クラス“B”	4	2 m
HSRTD-3-100-B-120-E	100 Ω、クラス“B”	4	3 m
HSRTD-3-100-B-18-E	100 Ω、クラス“B”	4	4.5 m
HSRTD-3-100-B-240-E	100 Ω、クラス“B”	4	6 m

オプション：センサに剥離済みリード線が標準で付属。6mを超えるカスタムケーブル長では、型番末尾の“-240”をご希望の長さに変更します。追加費用がかかります。ミニチュアコネクタでは型番末尾に“-MTP”を追加します。追加費用がかかります。4線オーディオコネクタは、型番に“-TA4F”を追加します。追加費用がかかります。

注文例：HSRTD-3-100-B-40-TA4F、100 Ωクラス“B”センサ、ケーブル1mとTA4Fコネクタ付

HSRTD-3-100-A-120-E、100 Ωクラス“A”センサ、ケーブル3m付



その他 RTD リード線：www.jp.omega.com/LeadWireRTDをご覧ください。