

価格と詳細については
jp.omega.com/icss-nhx

高温クイック脱着熱電対 (インチ寸法)



ぜひご利用ください
 Inconel シース付き N 型については
 カスタマーサービスに
 お問い合わせください

- SHX または NHX 型セラミックコネクタ付属、最大耐熱温度 650°C
- 304、310、316、321 SS、Inconel® または Super OMEGA CLAD™ XL シース
- 標準サイズのチューブクランプ付
- 組み合わせコネクタ付属



標準サイズ

ご注文: 価格と詳細については jp.omega.com/icss-nhx をご覧ください

熱電対タイプ/材質	シース外径 (mm)	型番 (接地温接点)	型番 (非接地温接点)	型番 (露出温接点)
鉄- コンスタンタン 304 SS シース J	1.6	ICSS-116G-12-NHX	ICSS-116U-12-NHX	ICSS-116E-12-NHX
	3.2	ICSS-18G-12-NHX	ICSS-18U-12-NHX	ICSS-18E-12-NHX
	4.8	ICSS-316G-12-NHX	ICSS-316U-12-NHX	ICSS-316E-12-NHX
	6.4	ICSS-14G-12-NHX	ICSS-14U-12-NHX	ICSS-14E-12-NHX
CHROMEGLA™* ALOMEGA™ 304 SS シース K	1.6	CASS-116G-12-NHX	CASS-116U-12-NHX	CASS-116E-12-NHX
	3.2	CASS-18G-12-NHX	CASS-18U-12-NHX	CASS-18E-12-NHX
	4.8	CASS-316G-12-NHX	CASS-316U-12-NHX	CASS-316E-12-NHX
	6.4	CASS-14G-12-NHX	CASS-14U-12-NHX	CASS-14E-12-NHX
CHROMEGLA™- コンスタンタン 304 SS シース E	1.6	CXSS-116G-12-NHX	CXSS-116U-12-NHX	CXSS-116E-12-NHX
	3.2	CXSS-18G-12-NHX	CXSS-18U-12-NHX	CXSS-18E-12-NHX
	4.8	CXSS-316G-12-NHX	CXSS-316U-12-NHX	CXSS-316E-12-NHX
	6.4	CXSS-14G-12-NHX	CXSS-14U-12-NHX	CXSS-14E-12-NHX
銅- コンスタンタン 304 SS シース T	1.6	CPSS-116G-12-NHX	CPSS-116U-12-NHX	CPSS-116E-12-NHX
	3.2	CPSS-18G-12-NHX	CPSS-18U-12-NHX	CPSS-18E-12-NHX
	4.8	CPSS-316G-12-NHX	CPSS-316U-12-NHX	CPSS-316E-12-NHX
	6.4	CPSS-14G-12-NHX	CPSS-14U-12-NHX	CPSS-14E-12-NHX

コンプレッションフィッティングについては jp.omega.com をご覧ください。



サブミニチュアサイズ

熱電対タイプ/材質	シース 外径 (mm)	型番 (接地温接点)	型番 (非接地温接点)	型番 (露出温接点)
鉄- コンスタンタン 304 SS シース J	0.25*	SICSS-010G-6-SHX	SICSS-010U-6-SHX	SICSS-010E-6-SHX
	0.5	SICSS-020G-6-SHX	SICSS-020U-6-SHX	SICSS-020E-6-SHX
	0.8	SICSS-032G-6-SHX	SICSS-032U-6-SHX	SICSS-032E-6-SHX
	1.0	SICSS-040G-6-SHX	SICSS-040U-6-SHX	SICSS-040E-6-SHX
	1.6	SICSS-062G-6-SHX	SICSS-062U-6-SHX	SICSS-062E-6-SHX
	3.2	SICSS-125G-6-SHX	SICSS-125U-6-SHX	SICSS-125E-6-SHX
CHROMEGLA™* ALOMEGA™ 304 SS シース K	0.25*	SCASS-010G-6-SHX	SCASS-010U-6-SHX	SCASS-010E-6-SHX
	0.5	SCASS-020G-6-SHX	SCASS-020U-6-SHX	SCASS-020E-6-SHX
	0.8	SCASS-032G-6-SHX	SCASS-032U-6-SHX	SCASS-032E-6-SHX
	1.0	SCASS-040G-6-SHX	SCASS-040U-6-SHX	SCASS-040E-6-SHX
	1.6	SCASS-062G-6-SHX	SCASS-062U-6-SHX	SCASS-062E-6-SHX
	3.2	SCASS-125G-6-SHX	SCASS-125U-6-SHX	SCASS-125E-6-SHX
CHROMEGLA™ コンスタンタン 304 SS シース E	0.25*	SCXSS-010G-6-SHX	SCXSS-010U-6-SHX	SCXSS-010E-6-SHX
	0.5	SCXSS-020G-6-SHX	SCXSS-020U-6-SHX	SCXSS-020E-6-SHX
	0.8	SCXSS-032G-6-SHX	SCXSS-032U-6-SHX	SCXSS-032E-6-SHX
	1.0	SCXSS-040G-6-SHX	SCXSS-040U-6-SHX	SCXSS-040E-6-SHX
	1.6	SCXSS-062G-6-SHX	SCXSS-062U-6-SHX	SCXSS-062E-6-SHX
	3.2	SCXSS-125G-6-SHX	SCXSS-125U-6-SHX	SCXSS-125E-6-SHX
銅- コンスタンタン 304 SS シース T	0.5	SCPSS-020G-6-SHX	SCPSS-020U-6-SHX	SCPSS-020E-6-SHX
	0.8	SCPSS-032G-6-SHX	SCPSS-032U-6-SHX	SCPSS-032E-6-SHX
	1.0	SCPSS-040G-6-SHX	SCPSS-040U-6-SHX	SCPSS-040E-6-SHX
	1.6	SCPSS-062G-6-SHX	SCPSS-062U-6-SHX	SCPSS-062E-6-SHX
	3.2	SCPSS-125G-6-SHX	SCPSS-125U-6-SHX	SCPSS-125E-6-SHX

* 他の長さもあります。カスタマーサービスにお問い合わせください。注: Inconel® シースの場合、熱電対タイプ T の外径 0.25mm はありません。

* 外径 0.25mm シースプローブはケーブルクランプと組み立てられます。

310 SS、316 SS、321 SS シースと共にご注文の際は、型番の "SS" を各々「310SS」、「316SS」、「321SS」に変更してください。追加費用はかかりません。

Inconel 600 シースをご注文の際は、型番の "SS" を "IN" に変更してください。追加費用はかかりません。

Super OMEGA CLAD™ XL をご注文の際は、"SS" を "XL" に変更して長さにより (6: 150mm、12: 300mm) 追加費用がかかります。

注文例: CASS-18G-12-NHX、高温クイック脱着プローブ、K 型 304 SS シース、外径 3.2mm、接地温接点、長さ: 300mm

SCASS-062U-6-SHX、高温サブミニチュアクイック脱着プローブ、K 型、321SS シース、外径 1.6mm、非接地温接点、長さ 150mm

高温クイック脱着熱電対 (ミリ寸法)



ぜひご利用ください。
Inconel シース付き N 型については
カスタマーサービスに
お問い合わせください。

- SHX または NHX 型セラミックコネクタ付属、最大耐熱温度 650°C
- 304、310、316、321 SS、Inconel® または Super OMEGA XL シース
- 標準サイズのチューブクランプ付
- 無料組み合わせコネクタ付属




標準サイズ

ご注文：価格と詳細については jp.omega.com/licss-nhx をご覧ください

熱電対タイプ/材質	シース 外径 (mm)	型番 (接地温接点)	型番 (非接地温接点)	型番 (露出温接点)
鉄- コンスタンタン 304 SS シース J	1.5	ICSS-M15G-300-NHX	ICSS-M15U-300-NHX	ICSS-M15E-300-NHX
	3.0	ICSS-M30G-300-NHX	ICSS-M30U-300-NHX	ICSS-M30E-300-NHX
	4.5	ICSS-M45G-300-NHX	ICSS-M45U-300-NHX	ICSS-M45E-300-NHX
	6.0	ICSS-M60G-300-NHX	ICSS-M60U-300-NHX	ICSS-M60E-300-NHX
CHROMEQA®- ALOMEGA®* 304 SS シース K	1.5	CASS-M15G-300-NHX	CASS-M15U-300-NHX	CASS-M15E-300-NHX
	3.0	CASS-M30G-300-NHX	CASS-M30U-300-NHX	CASS-M30E-300-NHX
	4.5	CASS-M45G-300-NHX	CASS-M45U-300-NHX	CASS-M45E-300-NHX
	6.0	CASS-M60G-12-NHX	CASS-M60U-300-NHX	CASS-M60E-300-NHX
CHROMEQA®- コンスタンタン 304 SS シース E	1.5	CXSS-M15G-300-NHX	CXSS-M15U-300-NHX	CXSS-M15E-300-NHX
	3.0	CXSS-M30G-300-NHX	CXSS-M30U-300-NHX	CXSS-M30E-300-NHX
	4.5	CXSS-M45G-300-NHX	CXSS-M45U-300-NHX	CXSS-M45E-300-NHX
	6.0	CXSS-M60G-300-NHX	CXSS-M60U-300-NHX	CXSS-M60E-300-NHX
銅- コンスタンタン 304 SS シース T	1.5	CPSS-M15G-300-NHX	CPSS-M15U-300-NHX	CPSS-M15E-300-NHX
	3.0	CPSS-M30G-300-NHX	CPSS-M30U-300-NHX	CPSS-M30E-300-NHX
	4.5	CPSS-M45G-300-NHX	CPSS-M45U-300-NHX	CPSS-M45E-300-NHX
	6.0	CPSS-M60G-300-NHX	CPSS-M60U-300-NHX	CPSS-M60E-300-NHX

コンプレッションフィッティングについては jp.omega.com をご覧ください。



サブミニチュアサイズ

熱電対タイプ/材質	シース 外径 (mm)	型番 (接地温接点)	型番 (非接地温接点)	型番 (露出温接点)
鉄- コンスタンタン 304 SS シース J	0.25*	SICSS-M025G-150-SHX	SICSS-M025U-150-SHX	SICSS-M025E-150-SHX
	0.50	SICSS-M050G-150-SHX	SICSS-M050U-150-SHX	SICSS-M050E-150-SHX
	0.75	SICSS-M075G-150-SHX	SICSS-M075U-150-SHX	SICSS-M075E-150-SHX
	1.0	SICSS-M10G-150-SHX	SICSS-M10U-150-SHX	SICSS-M10E-150-SHX
	1.5	SICSS-M15G-150-SHX	SICSS-M15U-150-SHX	SICSS-M15E-150-SHX
	3.0	SICSS-M30G-150-SHX	SICSS-M30U-150-SHX	SICSS-M30E-150-SHX
CHROMEQA®- ALOMEGA®* 304 SS シース K	0.25*	SCASS-M025G-150-SHX	SCASS-M025U-150-SHX	SCASS-M025E-150-SHX
	0.50	SCASS-M050G-150-SHX	SCASS-M050U-150-SHX	SCASS-M050E-150-SHX
	0.75	SCASS-M075G-150-SHX	SCASS-M075U-150-SHX	SCASS-M075E-150-SHX
	1.0	SCASS-M10G-150-SHX	SCASS-M10U-150-SHX	SCASS-M10E-150-SHX
	1.5	SCASS-M15G-150-SHX	SCASS-M15U-150-SHX	SCASS-M15E-150-SHX
	3.0	SCASS-M30G-150-SHX	SCASS-M30U-150-SHX	SCASS-M30E-150-SHX
CHROMEQA®- コンスタンタン 304 SS シース E	0.25*	SCXSS-M025G-150-SHX	SCXSS-M025U-150-SHX	SCXSS-M025E-150-SHX
	0.50	SCXSS-M050G-150-SHX	SCXSS-M050U-150-SHX	SCXSS-M050E-150-SHX
	0.75	SCXSS-M075G-150-SHX	SCXSS-M075U-150-SHX	SCXSS-M075E-150-SHX
	1.0	SCXSS-M10G-150-SHX	SCXSS-M10U-150-SHX	SCXSS-M10E-150-SHX
	1.5	SCXSS-M15G-150-SHX	SCXSS-M15U-150-SHX	SCXSS-M15E-150-SHX
	3.0	SCXSS-M30G-150-SHX	SCXSS-M30U-150-SHX	SCXSS-M30E-150-SHX
銅- コンスタンタン 304 SS シース T	0.50	SCPSS-M050G-150-SHX	SCPSS-M050U-150-SHX	SCPSS-M050E-150-SHX
	0.75	SCPSS-M075G-150-SHX	SCPSS-M075U-150-SHX	SCPSS-M075E-150-SHX
	1.0	SCPSS-M10G-150-SHX	SCPSS-M10U-150-SHX	SCPSS-M10E-150-SHX
	1.5	SCPSS-M15G-150-SHX	SCPSS-M15U-150-SHX	SCPSS-M15E-150-SHX
	3.0	SCPSS-M30G-150-SHX	SCPSS-M30U-150-SHX	SCPSS-M30E-150-SHX

※ 他の長さもあります。カスタマーサービスにお問い合わせください。注：Inconel シースの場合、外径 0.25 mm、T 型
* 外径 0.25 mm シースプローブはケーブルクランプと組み立てられます。
310 SS、316 SS、321 SS シースと共にご注文の際は、型番の "SS" を各々「310SS」、「316SS」、「321SS」に変更してください。追加費用はかかりません。
Inconel 600 シースと共にご注文の際は、型番の "SS" を "IN" に変更してください。追加費用はかかりません。Order Super OMEGA XL をご注文の際は、"SS" を "XL" に変更し、Inconel 150 および 300 mm プローブの追加費用がかかります。
注文例：CASS-M30G-300-NHX、高温クイック脱着プローブ、K 型、304 SS シース、外径 3 mm、接地温接点、長さ 300 mm SCASS-M15U-150-SHX、高温サブミニチュアクイック脱着プローブ、K 型、321SS シース、外径 1.5 mm、非接地温接点、長さ 150 mm