

リバーシブル液晶ポリマー フィルム/プラスチックシート

背面部接着剤付き

シートは一枚単位で
注文可能[31 x 31 cm
(12 x 12")]

キットは6シート
[15 x 31 cm
(6 x 12")]を含む

LCS シリーズ

- ✓ 読みやすい
- ✓ 自己接着性
- ✓ 再使用可能

これらの汎用性液晶ポリマーフィルム/プラスチックシートは任意のサイズにカットできます。高速な応答時間で、これらの温度を示すシートは実験室、テスト、および評価の用途において、すぐに見れる読み取り値を提供します。シートは31 x 31 cm (12 x 12") サイズ、または6つの15 x 31 cm (6 x 12") で約0.25 mm (0.01") 厚さのシートから成るキットで選択可能です。6つの15 x 31 cm (6 x 12") シート、各温度範囲から1つずつを含むサンプルパックは、注文マトリックスにも示されている通りに選択可能です。

ポリエステルフィルム/プラスチックシートの例

仕様

接着テープ：両面接着テープ

被覆フィルム：5mil ポリマー

色変更の材質：非毒性エステル液晶ポリマー

精度：±1°C

保管温度：21°C (70°F) と50%相対湿度

用途データ：温度を示すラベルをきれいで乾いた表面に使用

してください。色変更が停止した後に温度を読み込みます。

緑が正しい読み取り値です。緑がない場合、温度の読み取り

値は青と黄褐色のボックスの間にあります

機能：右記の通りの温度変化

LCS-77、実際より小さく表示してあります。

茶 定格よりわずかに上

緑 温度定格

青 定格よりわずかに下

黒 その他

ご注文：価格と詳細についてはjp.omega.com/cs_labelsをご覧ください。

1枚31 x 31 cm (12 x 12") シート 型番	6枚キット15 x 31 cm (6 x 12") シート 型番	温度範囲
LCS-77	LCS-77-KIT	20~25°C (68~77°F)
LCS-86	LCS-86-KIT	25~30°C (77~86°F)
LCS-95	LCS-95-KIT	30~35°C (86~95°F)
LCS-97	LCS-97-KIT	35~36°C (95~97°F)
LCS-104	LCS-104-KIT	35~40°C (95~104°F)
LCS-113	LCS-113-KIT	40~45°C (104~113°F)
	LCS-KIT	上記の各温度範囲分1枚ずつ(計6枚)

注文例：LCS-77、1枚31 x 31 cm (12 x 12") シート。

LCS-95-KIT、6シートを含む、それぞれ15 x 31 cm (6 x 12") で30~35°C (86~95°F) の範囲です。