

被覆熱電対／シングルワイヤ

TFシリーズ

- ソリッド／撚糸
- 押出 PFA
- カラーコード
- 真空での優れた性能
- 不燃性
- 長さ：15 m、30 m、152.5 m、305 mm が選択可能

被覆厚み：
 線径φ0.25mm以下は、約0.076mm
 線径φ0.38mm以上は、約0.2mm



ご注文							
タイプ	材質カラー	公称線径 mm	型番	タイプ	材質カラー	線径 mm	型番
J	鉄/白	0.08	TFIR-003-(*)	E	クロメル/紫	0.08	TFCH-003-(*)
		0.13	TFIR-005-(*)			0.13	TFCH-005-(*)
		0.25	TFIR-010-(*)			0.25	TFCH-010-(*)
		0.38	TFIR-015-(*)			0.38	TFCH-015-(*)
		0.51	TFIR-020-(*)			0.51	TFCH-020-(*)
		0.81	TFIR-032-(*)			0.81	TFCH-032-(*)
	コンスタンタン*/赤	0.08	TFCI-003-(*)		コンスタンタン*/赤	0.08	TFCC-003-(*)
		0.13	TFCI-005-(*)			0.13	TFCC-005-(*)
		0.25	TFCI-010-(*)			0.25	TFCC-010-(*)
		0.38	TFCI-015-(*)			0.38	TFCC-015-(*)
		0.51	TFCI-020-(*)			0.51	TFCC-020-(*)
		0.81	TFCI-032-(*)			0.81	TFCC-032-(*)
T	銅/青	0.08	TFCP-003-(*)	K	クロメル/黄	0.08	TFCY-003-(*)
		0.13	TFCP-005-(*)			0.13	TFCY-005-(*)
		0.25	TFCP-010-(*)			0.25	TFCY-010-(*)
		0.38	TFCP-015-(*)			0.38	TFCY-015-(*)
		0.51	TFCP-020-(*)			0.51	TFCY-020-(*)
		0.81	TFCP-032-(*)			0.81	TFCY-032-(*)
	コンスタンタン*/赤	0.08	TFCC-003-(*)		アルメル/赤	0.08	TFAL-003-(*)
		0.13	TFCC-005-(*)			0.13	TFAL-005-(*)
		0.25	TFCC-010-(*)			0.25	TFAL-010-(*)
		0.38	TFCC-015-(*)			0.38	TFAL-015-(*)
		0.51	TFCC-020-(*)			0.51	TFAL-020-(*)
		0.81	TFCC-032-(*)			0.81	TFAL-032-(*)

*コンスタンタンは鉄、銅、クロメルのいずれかに一致します。「適合ペア」を注文する時、TFCIにTFIR、TFCCにTFCP、TFCCにTFCHを指定していることをご確認ください。