

コンパクトリード接続プローブ

PFA絶縁リード線

実物大

リード接続 外径 4.5 x 長さ 30
(0.18 x 1.18)

長さ: 150mmまたは300 mm (6または12")

TJC36シリーズ

寸法: mm (in)

1 m (40")
ケーブルが付属

業界基準に準拠
SPECIAL LIMITS
OF ERROR (SLE)
符合 EN 60584-2
許容差クラス1

M8/M12
コネクタ

- 304 SS、310 SS、316 SS、321 SS、および Inconel® 600 の在庫ラインナップあり
- すべてのプローブは 24 AWG より線
- 外径 4.5 mm のリード接続
- 苛酷な条件下で長持ちするように、Super OMEGA CLAD® コンパクト化 MI ケーブルで注文可能です

TJC36-CASS-032U-12

標準の剥き出しリード線

ご注文: 価格と詳細については jp.omega.com/tjc36 をご覧ください

熱電対タイプ/材質	シース材質	シース外径 mm (in)	高域温度 ガイドライン °C T/C温接点	型番* 温接点の指定: 接地 (G)、露出 (E)、または非接地 (U) **プローブ長さ 150 mm (6")、300 mm (12")、450 mm (18")
K CHROMEGA®- ALOMEGA®	304 SS	0.25 (0.010)	260	TJC36-CASS-010(*)-(**)
	304 SS	0.50 (0.020)	371	TJC36-CASS-020(*)-(**)
	304 SS	0.80 (0.032)	550	TJC36-CASS-032(*)-(**)
	304 SS	1.00 (0.040)	550	TJC36-CASS-040(*)-(**)
	304 SS	1.59 (0.062)	899	TJC36-CASS-062(*)-(**)
	INC 600	0.25 (0.010)	260	TJC36-CAIN-010(*)-(**)
	INC 600	0.50 (0.020)	371	TJC36-CAIN-020(*)-(**)
	INC 600	0.80 (0.032)	700	TJC36-CAIN-032(*)-(**)
	INC 600	1.00 (0.040)	700	TJC36-CAIN-040(*)-(**)
	INC 600	1.59 (0.062)	921	TJC36-CAIN-062(*)-(**)
	XL	0.25 (0.010)	316	TJC36-CAXL-010(*)-(**)
	XL	0.50 (0.020)	427	TJC36-CAXL-020(*)-(**)
	XL	0.80 (0.032)	815	TJC36-CAXL-032(*)-(**)
	XL	1.00 (0.040)	815	TJC36-CAXL-040(*)-(**)
XL	1.59 (0.062)	1038	TJC36-CAXL-062(*)-(**)	
J 鉄- コンスタンタン	304 SS	0.25 (0.010)	204	TJC36-ICSS-010(*)-(**)
	304 SS	0.50 (0.020)	260	TJC36-ICSS-020(*)-(**)
	304 SS	0.80 (0.032)	260	TJC36-ICSS-032(*)-(**)
	304 SS	1.00 (0.040)	260	TJC36-ICSS-040(*)-(**)
	304 SS	1.59 (0.062)	441	TJC36-ICSS-062(*)-(**)
T 銅- コンスタンタン	304 SS	0.50 (0.020)	260	TJC36-CPSS-020(*)-(**)
	304 SS	0.80 (0.032)	260	TJC36-CPSS-032(*)-(**)
	304 SS	1.00 (0.040)	260	TJC36-CPSS-040(*)-(**)
	304 SS	1.59 (0.062)	260	TJC36-CPSS-062(*)-(**)

* 温接点タイプの指定: E (露出)、G (接地) または U (非接地)。** インチ単位で長さを指定。オーダーによる長さも注文可能です。

長さの追加費用は 150 mm/6" 刻みにしてください。

オス型ストレート M8 プラグの場合、“M8-S-M” を型番に追記、追加費用がかかります。オス型ストレート M12 プラグの場合、“M12-S-M” を型番に追記、追加費用がかかります。オス型直角 M8 プラグの場合、“M8-R-M” を型番に追記、追加費用がかかります。オス型直角 M12 プラグの場合、“M12-S-M” を型番に追記、追加費用がかかります。

注文例: TJC36-CASS-020G-6、コンパクトリード接続プローブ、40" ケーブル、タイプ K、外径 0.020" ステンレス鋼シース、長さ 6"、接地型温接点