

撚線 / シールド熱電対 デュープレックスワイヤ

- シースプロブから機器への電気接続を維持
- ポリビニル、FEP、および PFA 絶縁体が注文可能
- OMEGA® 低ノイズ熱電対プローブとコネクタを補完
- 延長とデュープレックスワイヤ
- オーダーによるデュープレックスワイヤ設計も注文可能
- 7.5 ~ 300 m スプールの在庫があります



デュープレックスワイヤPFA絶縁体

AWG	型番	mm	熱電対タイプ
20	TT-J-20-TWSH	3.7	J
	TT-K-20-TWSH	3.7	K
	TT-T-20-TWSH	3.7	T
	TT-E-20-TWSH	3.7	E
20S*	TT-J-20S-TWSH	3.8	J
	TT-K-20S-TWSH	3.8	K
	TT-T-20S-TWSH	3.8	T
	TT-E-20S-TWSH	3.8	E
24	TT-J-24-TWSH	2.7	J
	TT-K-24-TWSH	2.7	K
	TT-T-24-TWSH	2.7	T
	TT-E-24-TWSH	2.7	E
24S*	TT-J-24S-TWSH	2.9	J
	TT-K-24S-TWSH	2.9	K
	TT-T-24S-TWSH	2.9	T
	TT-E-24S-TWSH	2.9	E

デュープレックスワイヤ FEP絶縁体

AWG	型番	mm	熱電対タイプ
20	FF-J-20-TWSH	3.7	J
	FF-K-20-TWSH	3.7	K
	FF-T-20-TWSH	3.7	T
	FF-E-20-TWSH	3.7	E
20S*	FF-J-20S-TWSH	3.8	J
	FF-K-20S-TWSH	3.8	K
	FF-T-20S-TWSH	3.8	T
	FF-E-20S-TWSH	3.8	E
24	FF-J-24-TWSH	2.7	J
	FF-K-24-TWSH	2.7	K
	FF-T-24-TWSH	2.7	T
	FF-E-24-TWSH	2.7	E
24S*	FF-J-24S-TWSH	2.9	J
	FF-K-24S-TWSH	2.9	K
	FF-T-24S-TWSH	2.9	T
	FF-E-24S-TWSH	2.9	E

価格と詳細については
jp.omega.com/tt-j-twsh を
ご覧ください

補償導線ポリビニル絶縁体

AWG	型番	mm	熱電対タイプ
16	EXPP-J-16-TWSH	6.4	J
	EXPP-K-16-TWSH	6.4	K
	EXPP-T-16-TWSH	6.4	T
	EXPP-E-16-TWSH	6.4	E
16S*	EXPP-J-16S-TWSH	6.9	J
	EXPP-K-16S-TWSH	6.9	K
	EXPP-T-16S-TWSH	6.9	T
	EXPP-E-16S-TWSH	6.9	E
20	EXPP-J-20-TWSH	5.1	J
	EXPP-K-20-TWSH	5.1	K
	EXPP-T-20-TWSH	5.1	T
	EXPP-E-20-TWSH	5.1	E
20S*	EXPP-J-20S-TWSH	5.5	J
	EXPP-K-20S-TWSH	5.5	K
	EXPP-T-20S-TWSH	5.5	T
	EXPP-E-20S-TWSH	5.5	E

補償導線 FEP絶縁

AWG	型番	mm	熱電対タイプ
16	EXFF-J-16-TWSH	4.3	J
	EXFF-K-16-TWSH	4.3	K
	EXFF-T-16-TWSH	4.3	T
	EXFF-E-16-TWSH	4.3	E
16S*	EXFF-J-16S-TWSH	4.5	J
	EXFF-K-16S-TWSH	4.5	K
	EXFF-T-16S-TWSH	4.5	T
	EXFF-E-16S-TWSH	4.5	E
20	EXFF-J-20-TWSH	3.7	J
	EXFF-K-20-TWSH	3.7	K
	EXFF-T-20-TWSH	3.7	T
	EXFF-E-20-TWSH	3.7	E
20S*	EXFF-J-20S-TWSH	3.8	J
	EXFF-K-20S-TWSH	3.8	K
	EXFF-T-20S-TWSH	3.8	T
	EXFF-E-20S-TWSH	3.8	E

PFA絶縁体も注文可能です。
型番の"FF"を"TT"に変更してください。
例：EXTT-J-16-TWSH
価格についてはカスタマーサービスにお問い合わせください。

* 撚り線 AWG 寸法については、jp.omega.com/colorcodes をご覧ください。補償導線も R と S タイプで注文可能です。価格情報についてはカスタマーサービスにお問い合わせください。

注：最小曲げ半径は外径の 4 倍です。

サニタリー製品も多数ご用意しております。
詳細については jp.omega.com/sanitary をご覧ください！

SPECIAL LIMITS OF ERROR デュープレックスワイヤを注文するには、スプールの長さの前に、型番に "-SLE" を追加します。*ご注文単位はフィートとなり、次の長さにてご注文いただけます。25 フィート (約 7.6m)、50 フィート (約 15m)、100 フィート (約 30m)、200 フィート (約 60m)、500 フィート (約 150m)、1000 フィート (約 300m)