

J 全二重絶縁鉄-コン
スタンタン
全二重
ANSI タイプJ

ANSI カラーコード：+線：白、-線：赤、外被覆：茶

OMEGA は、プラス線を製造するときに、再処理された PFA または PVC を使用しません。

価格と詳細については jp.omega.com/xc_j_tc_wire をご覧ください

絶縁タイプ	AWG	型番	ワイヤタイプ	絶縁		最高温度 °C	公称 サイズmm	重量 kg/300m
				導体	全体			
シリカ*	14	XS-J-14	ソリッド	シリカ	シリカ	590	3.6 x 5.0	16
	20	XS-J-20	ソリッド			480	2.7 x 3.9	6
	24	XS-J-24	ソリッド			370	2.2 x 3.4	5
高温 ガラス**	20	HH-J-20	ソリッド	高温 ガラス	高温 ガラス	480	1.5 x 2.7	4
	24	HH-J-24	ソリッド			370	1.1 x 2.2	3
ガラス	14	GG-J-14	ソリッド	ガラス	ガラス	480	1.5 x 2.4	4
	20	GG-J-20	ソリッド			480	1.5 x 2.5	4
	20	GG-J-20S	7 x 28			480	1.3 x 2.0	3
	24	GG-J-24	ソリッド			370	1.3 x 2.2	3
	24	GG-J-24S	7 x 32			370	1.1 x 2.0	2
	28	GG-J-28	ソリッド			370	1.0 x 1.4	2
	30	GG-J-30	ソリッド			320	0.9 x 1.3	2
	36	GG-J-36	ソリッド			320	0.8 x 1.1	1
ステンレス鋼 オーバー ブレイド入り ガラス	20	GG-J-20-SB	ソリッド	ガラス	SSブレイド オーバーガラス	482	2.3 x 3.0	6
	20S	GG-J-20S-SB	7 x 28			482	2.3 x 3.2	7
	24	GG-J-24-SB	ソリッド			482	2.2 x 3.0	5
	24S	GG-J-24S-SB	7 x 32			482	2.0 x 2.8	5
Kapton ヒューズ付 ポリイミド テープ	20	KK-J-20	ソリッド	ヒューズ付 ポリイミド テープ	ヒューズ付 ポリイミド テープ	260	1.5 x 2.5	5
	20S	KK-J-20S	7 x 28			260	1.5 x 2.7	5
	24	KK-J-24	ソリッド			260	1.3 x 1.9	3
	24S	KK-J-24S	7 x 32			260	1.3 x 2.2	3
	30	KK-J-30	ソリッド			260	1.0 x 1.4	3
PFAと ガラス	30	TG-J-30	ソリッド	PFA	ガラス	260	0.9 x 1.2	1
	36	TG-J-36	ソリッド			260	0.7 x 1.0	1
	40	TG-J-40	ソリッド			260	0.7 x 0.9	1
Neoflon PFA (高 性能)	20	TT-J-20	ソリッド	PFA	PFA	260	1.7 x 3.0	5
	20	TT-J-20S	7 x 28			260	1.9 x 3.2	5
	22	TT-J-22S	7 x 30			260	1.7 x 3.4	4
	24	TT-J-24	ソリッド			260	1.4 x 2.4	3
	24	TT-J-24S	7 x 32			260	1.6 x 2.6	3
	30	TT-J-30*	ソリッド			260	0.6 x 1.0	1
	36	TT-J-36*	ソリッド			260	0.5 x 0.8	1
	40	TT-J-40*	ソリッド			260	0.4 x 0.7	1
PFA ポリマ、 ツイスト とシールド 導体付き	20	TT-J-20-TWSH	ソリッド	PFA ポリマ	PFAポリマ とシールド	260	3.7	9
	20S	TT-J-20S-TWSH	7 x 28			260	3.8	9
	24	TT-J-24-TWSH	ソリッド			260	2.7	4
	24S	TT-J-24S-TWSH	7 x 32			260	2.9	4
Neoflon FEP	20	FF-J-20	ソリッド	FEP	FEP	200	1.7 x 3.0	5
	24	FF-J-24	ソリッド			200	1.7 x 3.0	3
FEP ポリマ、 ツイスト とシールド 導体付き	20	FF-J-20-TWSH	ソリッド	FEP ポリマ	FEPポリマ とシールド	200	3.7	9
	20S	FF-J-20S-TWSH	7 x 28			200	3.8	9
	24	FF-J-24-TWSH	ソリッド			200	2.7	4
	24S	FF-J-24S-TWSH	7 x 32			200	2.9	4
TFEテープ ポリマ、	20	TFE-J-20	ソリッド	TFEテープ ポリマ	ヒューズ付TFE テープポリマ	260	1.5 x 2.5	5
	20S	TFE-J-20S	7 x 28			260	1.5 x 2.7	5
	24	TFE-J-24	ソリッド			260	1.3 x 1.9	3
	24S	TFE-J-24S	7 x 32			260	1.3 x 2.2	3
ポリビニル	24	PR-J-24	ソリッド	ポリビニル	(リップコード)***	105	1.3 x 2.2	3
	24	PP-J-24S	7 x 32			105	2.0 x 3.4	3

* 被覆と導体に色トレーサーがあります。 **HH ワイヤにはプラスの脚にトレーススレッドがあり、マイナスの脚は赤、全体にはトレーススレッドがあります。

*** 2本の絶縁リードが一緒になっていますが、オーバージャケットはありません。

SPECIAL LIMITS OF ERROR ワイヤを注文するには、スプールの長さの前に、型番に“-SLE”を追加します。

※ご注文単位はフィートとなり、次の長さにてご注文いただけます。

25 フィート (約 7.6m)、50 フィート (約 15m)、100 フィート (約 30m)

200 フィート (約 60m)、500 フィート (約 150m)、1000 フィート (約 300m)

ステンレス鋼、Inconel® または
メッキ鋼二重編組を
絶縁デュプレックスワイヤ上に
加工できます!