

標準は
ANSI
カラー
コード

JIS-2012 IEC
カラーコードの
ご注文は
jp.omega.com
をご覧ください

高精度“SLE” Special
Limits of Errorが
ご注文可能です

長いワイヤの
価格と出荷は
カスタマーサービス
にお問い合わせ
ください

E 全二重絶縁
CHROMETM-コンスタンタン
全二重ANSI タイプE



ANSI カラーコード：+線：紫、-線：赤、外被覆：茶

OMEGA は、デュブレックスワイヤを製造するときに、再処理された PFA または PVC を使用しません。

価格と詳細については jp.omega.com/XC_E_TC_WIRE をご覧ください

絶縁タイプ	AWG	型番	ワイヤタイプ	絶縁		最高温度 °C	サイズmm	重量 kg/300 m
				導体	全体			
シリカ*	14	XS-E-14	ソリッド	シリカ	シリカ	650	3.6 x 5.0	16 (35)
	20	XS-E-20	ソリッド			540	2.7 x 3.9	6 (12)
	24	XS-E-24	ソリッド			430	2.2 x 3.4	5 (10)
高温ガラス**	20	HH-E-20	ソリッド	高温ガラス	高温ガラス	540	1.5 x 2.7	4 (9)
	24	HH-E-24	ソリッド			430	1.4 x 2.3	3 (5)
ガラス	20	GG-E-20	ソリッド	ガラス	ガラス	482	1.5 x 2.1	4 (9)
	20	GG-E-20S	7 x 28	ガラス		482	1.5 x 2.5	4 (9)
	24	GG-E-24	ソリッド	ガラス		430	1.3 x 2.0	3 (5)
	24	GG-E-24S	7 x 32	ガラス		430	1.3 x 2.2	3 (5)
	26	GG-E-26	ソリッド	ガラス		430	1.1 x 1.9	2 (4)
	30	GG-E-30	ソリッド	ガラス		320	0.9 x 1.3	2 (3)
	36	GG-E-36	ソリッド	ガラス		320	0.8 x 1.1	1 (2)
ステンレス鋼 オーバー ブレイド入り ガラス	20	GG-E-20-SB	ソリッド	ガラス	ガラス上の SSブレイド	482	2.3 x 3.0	6 (14)
	20	GG-E-20S-SB	7 x 28			482	2.3 x 3.2	7 (15)
	24	GG-E-24-SB	ソリッド			430	2.2 x 3.0	5 (11)
	24	GG-E-24S-SB	7 x 32			430	2.0 x 2.8	5 (11)
Kapton ポリイミド テープ	20	KK-E-20	ソリッド	ヒューズ付 ポリイミドテ ープ	ヒューズ付 ポリイミドテ ープ	260	1.5 x 2.5	5 (11)
	24	KK-E-24	ソリッド	ポリイミドテ ープ	ポリイミドテ ープ	260	1.3 x 1.9	3 (6)
	30	KK-E-30	ソリッド	テープ	テープ	260	1.0 x 1.4	3 (5)
Neoflon PFA (高性能)	20	TT-E-20	ソリッド	PFA ポリマ	PFA ポリマ	260	1.7 x 3.0	5 (11)
	20	TT-E-20S	7 x 28			260	1.9 x 3.2	5 (11)
	22	TT-E-22S	7 x 30			260	1.7 x 3.4	4 (9)
	24	TT-E-24	ソリッド			260	1.4 x 2.4	3 (6)
	24	TT-E-24S	7 x 32			260	1.6 x 2.6	3 (6)
	30	TT-E-30*	ソリッド			260	0.6 x 1.0	1 (2)
	36	TT-E-36*	ソリッド			260	0.5 x 0.8	1 (2)
40	TT-E-40*	ソリッド	260	0.4 x 0.7	1 (2)			
PFA ポリマ、 ツイスト とシールド 導体付き	20	TT-E-20-TWSH	ソリッド	PFA ポリマ	PFA ポリマとシ ールド	260	3.7	9 (20)
	20S	TT-E-20S-TWSH	7 x 28			260	3.8	9 (20)
	24	TT-E-24-TWSH	ソリッド			260	2.7	4 (9)
	24S	TT-E-24S-TWSH	7 x 32			260	2.9	4 (9)
Neoflon FEP	20	FF-E-20	ソリッド	FEPポリマ	FEPポリマ	200	1.7 x 3.0	5 (11)
	24	FF-E-24	ソリッド			200	1.4 x 2.4	3 (6)
FEP ポリマ、 ツイスト とシールド 導体付き	20	FF-E-20-TWSH	ソリッド	FEPポリマ	FEPポリマとシ ールド	200	3.7	9 (20)
	20S	FF-E-20S-TWSH	7 x 28			200	3.8	9 (20)
	24	FF-E-24-TWSH	ソリッド			200	2.7	4 (9)
	24S	FF-E-24S-TWSH	7 x 32			200	2.9	4 (9)
TFEテープ ポリマ	20	TFE-E-20	ソリッド	TFEテープポ リマ	ヒューズ付TFE テープポリマ	260	1.5 x 2.5	5 (11)
	20S	TFE-E-20S	7 x 28			260	1.5 x 2.7	5 (11)
	24	TFE-E-24	ソリッド			260	1.3 x 1.9	3 (6)
	24S	TFE-E-24S	7 x 32			260	1.3 x 2.2	3 (6)
ポリビニル	24	PR-E-24	ソリッド	ポリビニル	ポリビニル	105	1.4 x 2.3	3 (5)

* 被覆と導体に色トレーサーがあります。

** HH ワイヤにはプラスの脚にトレーススレッドがあり、マイナスの脚は赤、全体にはトレーススレッドがあります。

スプールとワイヤの重量は次に高い kg に繰り上げられます (パッキング材料は含まれません)。※ 全体の色は透明です。

SPECIAL LIMITS OF ERROR ワイヤを注文するには、スプールの長さの前に、型番に “-SLE” を追加します。

※ご注文単位はフィートとなり、次の長さにてご注文いただけます。

25 フィート (約 7.6m)、50 フィート (約 15m)、100 フィート (約 30m)

200 フィート (約 60m)、500 フィート (約 150m)、1000 フィート (約 300m)