

高精度ひずみゲージ

長方形平坦ロゼット、コンパクト形状0/45/90°

ご注文

ゲージパターン	型番 (5個入り)	公称抵抗 (Ω)	寸法 mm†				最大電圧* (Vrms)	端末	温度補償	パット
			グリッド		ベース					
			A	B	C	D				
10.5 mm 	SGD-1/120-RY21	120	1.6	1.7	6.8	10.5	3	リード線付	ST	BPT-1
	SGD-1/120-RY23	120	超小型長方形、平坦ロゼット、コンパクト形状、120 Ω				4	リード線付	AL	
	SGD-1/120-RY81	120					3	はんだパット付	ST	
	SGD-1/120-RY83	120					4	はんだパット付	AL	
10.5 mm 	SGD-1/350-RY21	350	1.6	1.7	6.8	10.5	6	リード線付	ST	BPT-1
	SGD-1/350-RY23	350	超小型長方形、平坦ロゼット、コンパクト形状、350 Ω				8.5	リード線付	AL	
	SGD-1/350-RY81	350					6	はんだパット付	ST	
	SGD-1/350-RY83	350					8.5	はんだパット付	AL	
10.5 mm 	SGD-2/350-RY11	350	2.0	2.0	6.8	10.5	6.5	リード線付	ST	BPT-1
	SGD-2/350-RY13	350	小型長方形、平坦ロゼット、コンパクト形状、350 Ω				9.5	リード線付	AL	
	SGD-2/350-RY31	350					6.5	はんだパット付	ST	
	SGD-2/350-RY33	350					9.5	はんだパット付	AL	
13 mm 	SGD-3/120-RY21	120	3.0	1.7	8.3	13	4.5	リード線付	ST	BPT-2
	SGD-3/120-RY23	120	中型長方形、平坦ロゼット、コンパクト形状、120 Ω				6	リード線付	AL	
	SGD-3/120-RY81	120					4.5	はんだパット付	ST	
	SGD-3/120-RY83	120					6	はんだパット付	AL	
13 mm 	SGD-3/350-RY21	350	3.0	2.1	8.3	13	8.5	リード線付	ST	BPT-2
	SGD-3/350-RY23	350	中型長方形、平坦ロゼット、コンパクト形状、350 Ω				12	リード線付	AL	
	SGD-3/350-RY81	350					8.5	はんだパット付	ST	
	SGD-3/350-RY83	350					12	はんだパット付	AL	
21.4 mm 	SGD-6/120-RY21	120	6.0	3.2	13.4	21.4	8.5	リード線付	ST	BPT-3
	SGD-6/120-RY23	120	大型長方形、平坦ロゼット、コンパクト形状、120 Ω				12	リード線付	AL	
	SGD-6/120-RY81	120					8.5	はんだパット付	ST	
	SGD-6/120-RY83	120					12	はんだパット付	AL	
21.4 mm 	SGD-6/350-RY21	350	6.0	3.2	13.4	21.4	14	リード線付	ST	BPT-3
	SGD-6/350-RY23	350	大型長方形、平坦ロゼット、コンパクト形状、350 Ω				20	リード線付	AL	
	SGD-6/350-RY81	350					14	はんだパット付	ST	
	SGD-6/350-RY83	350					20	はんだパット付	AL	

* 最大許容ブリッジ励振電圧

ST = スチール
AL = アルミニウム