


60°デルタ型ロゼット ひずみゲージ

ご注文



ゲージパターン	型番 (5個入)	公称抵抗 (Ω)	寸法 mm†				最大V* (Vrms)	端末	温度補償	パット
			グリッド		ベース					
			A	B	C	D				
10.5 mm 	SGD-1/120-RY621	120	1.6 1.7 6.8 10.5 超小型デルタ型、平坦ロゼット、コンパクト形状、120 Ω				3	リボン線付	ST	BPT-1
	SGD-1/120-RY623	120					4	リボン線付	AL	
	SGD-1/120-RY681	120					3	はんだパット付	ST	
	SGD-1/120-RY683	120					4	はんだパット付	AL	
10.5 mm 	SGD-1/350-RY621	350	1.6 2.1 6.8 10.5 超小型デルタ型、平坦ロゼット、コンパクト形状、350 Ω				6	リボン線付	ST	BPT-1
	SGD-1/350-RY623	350					8.5	リボン線付	AL	
	SGD-1/350-RY681	350					6	はんだパット付	ST	
	SGD-1/350-RY683	350					8.5	はんだパット付	AL	
13 mm 	SGD-3/120-RY621	120	3.0 1.7 8.3 13 中型デルタ型、平坦ロゼット、コンパクト形状、120 Ω				4.5	リボン線付	ST	BPT-2
	SGD-3/120-RY623	120					6	リボン線付	AL	
	SGD-3/120-RY681	120					4.5	はんだパット付	ST	
	SGD-3/120-RY683	120					6	はんだパット付	AL	
13 mm 	SGD-3/350-RY621	350	3.0 2.1 8.3 13 中型デルタ型、平坦ロゼット、コンパクト形状、350 Ω				8.5	リボン線付	ST	BPT-2
	SGD-3/350-RY623	350					12	リボン線付	AL	
	SGD-3/350-RY681	350					8.5	はんだパット付	ST	
	SGD-3/350-RY683	350					12	はんだパット付	AL	
21.4 mm 	SGD-6/120-RY621	120	6.0 3.2 13.4 21.4 大型デルタ型、平坦ロゼット、コンパクト形状、120 Ω				8.5	リボン線付	ST	BPT-3
	SGD-6/120-RY623	120					12	リボン線付	AL	
	SGD-6/120-RY681	120					8.5	はんだパット付	ST	
	SGD-6/120-RY683	120					12	はんだパット付	AL	
21.4 mm 	SGD-6/350-RY621	350	6.0 3.1 13.4 21.4 大型デルタ型、平坦ロゼット、コンパクト形状、350 Ω				14	リボン線付	ST	BPT-3
	SGD-6/350-RY623	350					20	リボン線付	AL	
	SGD-6/350-RY681	350					14	はんだパット付	ST	
	SGD-6/350-RY683	350					20	はんだパット付	AL	



* 最大許容ブリッジ電源電圧 (Vrms)

ST = スチール
 AL = アルミニウム