




# デュアルグリッドひずみゲージ

## 曲げひずみ用

ご注文										
ゲージパターン	型番 (5個入り)	公称抵抗 (Ω)	寸法 mm				最大電圧 (Vrms)	端末	温度補償	アクセサリ
			グリッド		キャリア					
			A	B	C	D				
	SGD-2/350-DY11	350	2.00	2.00	5.50	5.90	6.5	リボン線付	ST	BPT-2
	SGD-2/350-DY13	350	超小型並列デュアルグリッド				9.5	リボン線付	AL	
	SGD-2/350-DY41	350	曲げひずみ用、350Ω				6.5	はんだパット付	ST	
	SGD-2/350-DY43	350					9.5	はんだパット付	AL	
	SGD-2/1000-DY11	1000	2.10	2.70	7.50	8.00	13	リボン線付	ST	BPT-2
	SGD-2/1000-DY13	1000	超小型並列デュアルグリッド				18	リボン線付	AL	
	SGD-2/1000-DY41	1000	曲げひずみ用、1000Ω				13	はんだパット付	ST	
	SGD-2/1000-DY43	1000					18	はんだパット付	AL	
	SGD-3/350-DY11	350	3.00	1.60	6.00	4.10	7.5	リボン線付	ST	BPT-2
	SGD-3/350-DY13	350	中型並列デュアルグリッド				10	リボン線付	AL	
	SGD-3/350-DY41	350	グリッド狭幅				7.5	はんだパット付	ST	
	SGD-3/350-DY43	350	曲げひずみ用、350Ω				10	はんだパット付	AL	
	SGD-3/1000-DY11	1000	3.00	3.40	7.40	8.90	17	リボン線付	ST	BPT-3
	SGD-3/1000-DY13	1000	中型並列デュアルグリッド				25	リボン線付	AL	
	SGD-3/1000-DY41	1000	曲げひずみ用、高抵抗、低発熱、1000Ω				17	はんだパット付	ST	
	SGD-3/1000-DY43	1000					25	はんだパット付	AL	
	SGD-7/1000-DY11	1000	7.00	3.60	11.80	9.70	27	リボン線付	ST	BPT-4
	SGD-7/1000-DY13	1000	大型並列デュアルグリッド				40	リボン線付	AL	
	SGD-7/1000-DY41	1000	曲げひずみ用、高抵抗、低発熱、1000Ω				27	はんだパット付	ST	
	SGD-7/1000-DY43	1000					40	はんだパット付	AL	
	SGD-7/350-DY11	350	6.50	3.10	11.40	8.40	15	リボン線付	ST	BPT-4
	SGD-7/350-DY13	350	L大型並列デュアルグリッド				40	リボン線付	AL	
	SGD-7/350-DY41	350	曲げひずみ用、グリッド狭幅、350Ω				15	はんだパット付	ST	
	SGD-7/350-DY43	350					40	はんだパット付	AL	

ST = スチール  
AL = アルミニウム