









圧力センサ用ひずみゲージ

曲げ用途向けデュアル並列グリッド

ご注文

ゲージパターン	型番 (5個入り)	公称抵抗 (Ω)	寸法 mm				最大電圧 (Vrms)	端末	温度補償
			グリッド		キャリア				
			A	B	C	D			
	SGT-2/350-DY11	350	2.0	2.0	5.5	5.9	6.5	リボン線付	ST
	SGT-2/350-DY13	350	超小型並列デュアルグリッドパターン、曲げひずみ用、350Ω				9.5	リボン線付	AL
	SGT-2/350-DY41	350					6.5	はんだパット付	ST
	SGT-2/350-DY43	350					9.5	はんだパット付	AL
	SGT-2C/350-DY11	350	1.9	2.5	6.1	6.4	7	リボン線付	ST
	SGT-2C/350-DY13	350	小型、並列デュアルグリッドパターン、曲げひずみ用、350Ω				10	リボン線付	AL
	SGT-2C/350-DY41	350					7	はんだパット付	ST
	SGT-2C/350-DY43	350					10	はんだパット付	AL
	SGT-3N/350-DY11	350	3.2	2.5	7.0	6.9	9	リボン線付	ST
	SGT-3N/350-DY13	350	中型、並列デュアルグリッドパターン、曲げひずみ用、350Ω				13	リボン線付	AL
	SGT-3N/350-DY41	350					9	はんだパット付	ST
	SGT-3N/350-DY43	350					13	はんだパット付	AL
	SGT-3/350-DY11	350	3.0	1.6	6.0	4.1	7.5	リボン線付	ST
	SGT-3/350-DY13	350	中型、並列デュアルグリッドパターン、曲げひずみ用、グリッド狭幅、350Ω				10	リボン線付	AL
	SGT-3/350-DY41	350					7.5	はんだパット付	ST
	SGT-3/350-DY43	350					10	はんだパット付	AL
	SGT-6/350-DY11	350	6.3	2.5	10.0	7.0	13	リボン線付	ST
	SGT-6/350-DY13	350	中型、並列デュアルグリッドパターン、グリッド狭幅、350Ω				18	リボン線付	AL
	SGT-6/350-DY41	350					13	はんだパット付	ST
	SGT-6/350-DY43	350					18	はんだパット付	AL
	SGT-7/350-DY11	350	6.5	3.6	11.8	9.7	15	リボン線付	ST
	SGT-7/350-DY13	350	大型、並列デュアルグリッドパターン、350Ω				20	リボン線付	AL
	SGT-7/350-DY41	350					15	はんだパット付	ST
	SGT-7/350-DY43	350					20	はんだパット付	AL
	SGT-7/1000-DY11	1000	6.5	3.6	11.8	9.7	27	リボン線付	ST
	SGT-7/1000-DY13	1000	大型、並列デュアルグリッドパターン、曲げひずみ用、高抵抗、低発熱、1000Ω				40	リボン線付	AL
	SGT-7/1000-DY41	1000					27	はんだパット付	ST
	SGT-7/1000-DY43	1000					40	はんだパット付	AL
	SGT-2D/350-DY11	350	1.5	0.7	7.0	3.0	5.5	リボン線付	ST
	SGT-2D/350-DY13	350	デュアル素子パターン、曲げビーム狭幅用、中心線は2mm間隔、350Ω				7.5	リボン線付	AL
	SGT-2D/350-DY41	350					5.5	はんだパット付	ST
	SGT-2D/350-DY43	350					7.5	はんだパット付	AL

ST = スチール
AL = アルミニウム