

# 非可逆OMEGALABEL® 温度モニター

## ボタンシリーズ


各ラベルに4個の温度定格。“V”マークから開始して、時計回りに温度を読み込みます。

外径：8 mm (0.3")  
指示ウィンドウ：1.2 mm (0.05")

30のパッケージを注文する場合は、型番の最後に“-30”を付け加えてください。  
注文例：BUA2-180/82-30、ボタンシリーズラベル82～99°C (180～210°F)、30のパッケージ。

### 仕様

精度：“99°C (210°F)”までは、“±2°C (1.8°F)”、“100°C (212°F)”から154°C (309°F)は、“±2°C (2.7°F)”、“160°C (320°F)”から280°C (536°F)は、“±2%および±2°C (1.8°F)”



型番 (Pkg 10)	温度定格				
BUA2-120/49	°C	49	54	60	66
	°F	120	130	140	150
BUA2-140/60	°C	60	66	71	77
	°F	140	150	160	170
BUA2-180/82	°C	82	88	93	99
	°F	180	190	220	210
BUA2-175/79	°C	79	93	107	121
	°F	175	200	225	250

## シリーズ 6M


各ラベルに6個の温度定格

6MA: 1定格の温度差は5.6°C (10°F)  
6MB: 1定格の温度差は13.9°C (25°F)

実寸法：32 x 10 mm (1.3 x 0.4")  
指示ウィンドウ：0.4 x 3 mm (0.02 x 0.13")

30のパッケージを注文する場合は、型番の最後に“-30”を付け加えてください。

注文例：6MA-130/54-30、6温度定格、54～82°C (130～180°F)、30のパッケージ。



型番 (Pkg 10)	温度定格						
6MA-100/38	°C	38	43	49	54	60	66
	°F	100	110	120	130	140	150
6MA-130/54	°C	54	60	66	71	77	82
	°F	130	140	150	160	170	180
6MA-160/71	°C	71	77	82	88	93	99
	°F	160	170	180	190	200	210
6MA-190/88	°C	88	93	99	104	110	116
	°F	190	200	210	220	230	240
6MA-220/104	°C	104	110	116	121	127	132
	°F	220	230	240	250	260	270
6MA-250/21	°C	121	127	132	138	143	149
	°F	250	260	270	280	290	300
6MB-100/38	°C	38	52	66	79	93	107
	°F	100	125	150	175	200	225
6MB-175/79	°C	79	93	107	121	135	149
	°F	175	200	225	250	275	300

## シリーズ 8M


各ラベルに8個の温度定格

8MA: 1定格の温度差は5.6°C (10°F)  
8MB: 1定格の温度差は13.9°C (25°F)

実寸法：42 x 10 mm (1.6 x 0.4")  
指示ウィンドウ：0.4 x 3 mm (0.02 x 0.13")

30のパッケージを注文する場合は、型番の最後に“-30”を付け加えてください。

注文例：8MA-180/82-30、8温度定格、82～121°C (180～250°F)、30のパッケージ。



型番 (Pkg 10)	温度定格								
8MA-100/38	°C	38	43	49	54	60	66	71	77
	°F	100	110	120	130	140	150	160	170
8MA-140/60	°C	60	66	71	77	82	88	93	99
	°F	140	150	160	170	180	190	200	210
8MA-180/82	°C	82	88	93	99	104	110	116	121
	°F	180	190	200	210	220	230	240	250
8MA-230/110	°C	110	116	121	127	132	138	143	149
	°F	230	240	250	260	270	280	290	300
8MB-100/38	°C	38	52	66	79	93	107	121	135
	°F	100	125	150	175	200	225	250	275

## ML4C シリーズ、ミニラベル

ラベルごとに4温度定格：

実寸法：12 x 5 mm (0.5 x 0.2")  
指示ウィンドウ：1.5 mm (0.06")

30のパッケージを注文する場合は、型番の最後に“-30”を付け加えてください。

注文例：ML4C-40-30、ミニラベル、4温度定格 (40～49°C)、30のパッケージ。



型番 (Pkg 10)	温度定格				
ML4C-40	°C	40	43	46	49
ML4C-54	°C	54	60	66	71
ML4C-77	°C	77	82	88	93
ML4C-99	°C	99	104	110	116
ML4C-121	°C	121	127	132	138
ML4C-143	°C	143	149	154	160
ML4C-166	°C	166	171	177	182
ML4C-188	°C	188	193	199	204
ML4C-210	°C	210	216	224	232
ML4C-241	°C	241	249	254	260