

絶縁管

セラミック管、PFA、ガラス編組スリーブ

円形シングルホール (SH)



ご注文：価格と詳細についてはjp.omega.com/sh_dh_fs_ovをご覧ください

絶縁管 型番	材質/ 最大 温度	使用する ワイヤサイズ AWG/in	寸法*	
			長さ mm	外径 mm
SH-1-8-100	ムライト 1600°C	8/0.128	25	6.0
SH-1-14-100		14/0.064	2	4.5
SH-1-20-100		20/0.032	25	3.
SH-1-24-100		24/0.020	2	1.5

円形ダブルホール (DH)



絶縁管 型番	材質/ 最大 温度	使用する ワイヤサイズ AWG/in	寸法*	
			長さ mm	外径 mm
DH-1-8-100	ムライト 1600°C	8/0.128	25	11.1
DH-1-14-100		14/0.064	25	7.0
DH-1-20-100		20/0.032	25	4.0
DH-1-24-100		24/0.020	25	3.0

フィッシュスパインシングル ホール (FS)



材質/ 最大 温度	絶縁管 型番	使用する ワイヤサイズ AWG/in	寸法*	
			長さ mm	外径 mm
ステア タイト 1200°C	FS-400-8-(†)	8/0.128	10.2	10.2
	FS-330-10-(†)	10/0.102	8.38	8.38
	FS-260-8-(†)	8/0.128	6.60	6.60
	FS-260-12-(†)	12/0.081	6.60	6.60
	FS-200-14-(†)	14/0.064	5.08	5.08
	FS-170-18-(†)	18/0.040	4.32	4.32
	FS-125-20-(†)	20/0.032	3.18	3.18
	FS-110-20-(†)	20/0.032	2.79	2.79

† 量の指定：500 または 1000 個

楕円ダブルホール (OV)



絶縁管 型番	材質/ 最大 温度	使用する ワイヤサイズ AWG/in	寸法*		
			長さ mm	外径 mm	厚さ mm
OV-1-8-100	ムライト 1600°C	8/0.128	25	11.1	6.99
OV-1-14-100		14/0.064	25	8.0	5.16
OV-1-20-100		20/0.032	25	4.4	3.0

*表示されている全寸法は近似値です。

ガラス編組スリーブ

ガラス編組スリーブは480°C 以下で裸線を絶縁するのに適しています。



ゲージ カラー	20	24	26	28	30
黒	FBGS BK 20	FBGS BK 24	FBGS BK 26	FBGS BK 28	FBGS BK 30
黄	FBGS Y 20	FBGS Y 24	FBGS Y 26	FBGS Y 28	FBGS Y 30
青	FBGS B 20	FBGS B 24	FBGS B 26	FBGS B 28	FBGS B 30
紫	FBGS P 20	FBGS P 24	FBGS P 26	FBGS P 28	FBGS P 30
赤	FBGS R 20	FBGS R 24	FBGS R 26	FBGS R 28	FBGS R 30
ナチュラル	FBGS N 20	FBGS N 24	FBGS N 26	FBGS N 28	FBGS N 30

注文例：FBGS-BK-20-200、黒 20 ゲージガラス編組スリーブ

PFAチューブ

PFAチューブは230°C 以下の温度で、高湿度または腐食性の環境でワイヤを絶縁するのに使用します。



ゲージ カラー	20	24	26	28	30
黒	TF-BK 20	TF-BK 24	TF-BK 26	TF-BK 28	TF-BK 30
青	TF-B 20	TF-B 24	TF-B 26	TF-B 28	TF-B 30
紫	TF-P 20	TF-P 24	TF-P 26	TF-P 28	TF-P 30
赤	TF-R 20	TF-R 24	TF-R 26	TF-R 28	TF-R 30
白	TF-W 20	TF-W 24	TF-W 26	TF-W 28	TF-W 30
黄	TF-Y 20	TF-Y 24	TF-Y 26	TF-Y 28	TF-Y 30