

非可逆ラベル

範囲温度でインジケータードットは黒くなります。

単一ドットラウンドラベル (°C/°F)

TL-Sラベルは低コスト、単一温度の動作向けに設計されています。TL-Sラベルはコンパクトなラウンドラベルで、9.52 mm (3/8") のみの直径です。限られたスペースでの使用に完璧です。TL-Sラベルは30または50個入りパッケージで提供されます。



9.52 mm
(0.37")

TL-S-340、
実物大。

型番 (30個入り)	°C (°F) 範囲	型番	°C (°F) 範囲	型番	°C (°F) 範囲	型番	°C (°F) 範囲
TL-S-100	38 (100)	TL-S-190	88 (190)	TL-S-300	149 (300)	TL-S-410	210 (410)
TL-S-105	41 (105)	TL-S-200	93 (200)	TL-S-310	154 (310)	TL-S-420	216 (420)
TL-S-110	43 (110)	TL-S-210	99 (210)	TL-S-320	160 (320)	TL-S-435	224 (435)
TL-S-115	46 (115)	TL-S-220	104 (220)	TL-S-330	166 (330)	TL-S-450	232 (450)
TL-S-120	49 (120)	TL-S-230	110 (230)	TL-S-340	171 (340)	TL-S-465	241 (465)
TL-S-130	54 (130)	TL-S-240	116 (240)	TL-S-350	177 (350)	TL-S-480	249 (480)
TL-S-140	60 (140)	TL-S-250	121 (250)	TL-S-360	182 (360)	TL-S-490	254 (490)
TL-S-150	66 (150)	TL-S-260	127 (260)	TL-S-370	188 (370)	TL-S-500	260 (500)
TL-S-160	71 (160)	TL-S-270	132 (270)	TL-S-380	193 (380)		
TL-S-170	77 (170)	TL-S-280	138 (280)	TL-S-390	199 (390)		
TL-S-180	82 (180)	TL-S-290	143 (290)	TL-S-400	204 (400)		

仕様

精度：99°C (210°F) までは±1°C (1.8°F)、
100°C (212°F) ~ 154°C (309°F) では±1.5°C (2.7°F)、
160°C (320°F) ~ 280°C (536°F) では±1%と±1°C (1.8°F)

50個入りパッケージを注文するには、型番の最後に“-50”
を付け加えてください。

注文例：TL-S-100-50、単一ドットラウンドラベル、38°C (100°F)、
50個入りパッケージ。

4ドットラウンドラベル (°Fのみ)

TL-Cラベルの特長は4つの範囲温度を含む単一でコンパクトな円形設計です。これらのラベルは特にスペースが限られた場所での使用に適しています。TL-Cインジケータは10または30個入りパッケージで提供されます。



15 mm
(0.6")

TL-C-170、
実物大。


型番 (10個入り)	温度 範囲°F	型番	温度 範囲°F
TL-C-105	105 110 115 120	TL-C-290	290 300 310 320
TL-C-130	130 140 150 160	TL-C-330	330 340 350 360
TL-C-170	170 180 190 200	TL-C-370	370 380 390 400
TL-C-210	210 220 230 240	TL-C-410	410 420 435 450
TL-C-250	250 260 270 280	TL-C-465	465 480 490 500

30個入りパッケージを注文するには、型番の最後に“-30”
を付け加えてください。

注文例：TL-C-105-30、4ドットラウンドラベル、
105~120°F、30個入りパッケージ。

3ドットラベル (°C/°F)

TL-Tラベルは単一ラベルに3つの範囲温度があります。それはラベルの最高温度について、ユーザーに詳細を提供します。これらのラベルを使用して最高温度を分類します。TL-Tラベルは20または40個入りパッケージで提供されます。



19 mm
(0.75")

TL-T-420、
実物大。


型番 (20個入り)	温度 域°C (°F)	型番	温度 域°C (°F)
TL-T-105	41 (105) 43 (110) 46 (115)	TL-T-300	149 (300) 154 (310) 160 (320)
TL-T-120	49 (120) 54 (130) 60 (140)	TL-T-330	166 (330) 171 (340) 177 (350)
TL-T-150	66 (150) 71 (160) 77 (170)	TL-T-360	182 (360) 188 (370) 193 (380)
TL-T-180	82 (180) 88 (190) 93 (200)	TL-T-390	199 (390) 204 (400) 210 (410)
TL-T-210	99 (210) 104 (220) 110 (230)	TL-T-420	216 (420) 224 (435) 232 (450)
TL-T-240	116 (240) 121 (250) 127 (260)	TL-T-465	241 (465) 249 (480) 254 (490)
TL-T-270	132 (270) 138 (280) 143 (290)		

40個入りパッケージを注文するには、型番の最後に“-40”
を付け加えてください。

注文例：TL-T-120-40、3ドットラベル、49~60°C (120~140°F)、
40個入りパッケージ。

5ドットラベル (°C/°F)

TL-Fラベルには直線に整列された5つの範囲温度があります。この設計はユーザーが一瞬で最高温度がわかります。TL-Fラベルは10または30個入りパッケージで提供されます。



19 mm
(0.75")

TL-F-105、
実物大。

型番 (10個入り)	温度表示レベル °C (°F)
TL-F-105	41 (105) 43 (110) 46 (115) 49 (120) 54 (130)
TL-F-140	60 (140) 66 (150) 71 (160) 77 (170) 82 (180)
TL-F-190	88 (190) 93 (200) 99 (210) 104 (220) 110 (230)
TL-F-240	116 (240) 121 (250) 127 (260) 132 (270) 138 (280)
TL-F-290	143 (290) 149 (300) 154 (310) 160 (320) 166 (330)
TL-F-340	171 (340) 177 (350) 182 (360) 188 (370) 193 (380)
TL-F-390	199 (390) 204 (400) 210 (410) 216 (420) 224 (435)
TL-F-450	232 (450) 241 (465) 249 (480) 254 (490) 260 (500)

30個入りパッケージを注文するには、型番の最後に“-30”
を付け加えてください。

注文例：TL-F-105-30、5ドットラウンドラベル、
41~54°C (105~130°F)、30個入りパッケージ。