


トランジットタイム式 超音波流量計

FDT100



- ✓ 飲料水用の経済的な超音波流量計
- ✓ バッテリ駆動
- ✓ 流量と積算値を表示
- ✓ 低域流量範囲を拡大
- ✓ 実質的に圧力損失なし
- ✓ 可動部品がないので長寿命
- ✓ NIST校正証明書付属(3ポイント付)



超音波流量計FDT100は、トランジットタイム式の超音波技術を採用し、2個のセンサ間で信号を送受信して、その「時間差」で流量を判定します。バッテリー駆動の送信機は、ユーザの選択で、一体型ディスプレイまたはリモート設置バージョンが可能です。用途として、商用と消費者用の飲料水測定があります。長期間にわたる安定性と広い測定範囲により、水消費量だけでなく、漏水のモニタリングも可能です。FDT100シリーズは可動部品がなく、システムの圧力損が最小で、フィルトレーションを必要としません。ボタンで、流量または積算値を表示できます。設置には、2～8インチの150 Lb ANSIフランジを使用します。

オープンコレクタ出力: 5~30 Vdc、最大 1 mA
フランジ: ANSI 150# または DIN
測定器本体: 鋳鉄


電源:
内蔵3.6Vバッテリー(同梱)、寿命1~2年

仕様

精度: 読取り値の±2%、最小転送レート以下は±5%
水温: 0~50℃
最大圧: 15.85 bar (230 psig)
筐体: IP67 (一体型モデル)
メータ部材質:
プラスチックカバー付きアルミ合金
ディスプレイ: 7セグメント、8桁、1行LCD
電流出力: 4~20 mA/DC (8~24 Vdc電源)


ANSI サイズ								
ANSI フランジサイズ	2	2½	3	4	5	6	8	
過負荷流量 q_s [GPM]	130	220	350	530	880	1320	1585	
公称流量 q_p [GPM]	65	110	175	265	440	660	1100	
過渡流速 q_t [GPM]	13	22	35	53	88	132	220	
最小流量 [GPM]	2	3.3	5.3	8	13.2	20	33	
パルス出力定数 k_i [gal/pulse]	5	10	10	15	30	30	30	

DIN サイズ									
DIN フランジサイズ	32	40	50	65	80	100	125	150	200
過負荷流量 q_s [m³/h]	12	20	30	50	80	120	200	300	360
公称流量 q_p [m³/h]	6	10	15	25	40	60	100	150	250
過渡流速 q_t [m³/h]	0.48	0.8	3	5	8	12	20	30	50
最小流量 [m³/h]	0.12	0.2	0.45	0.75	1.2	1.8	3	4.5	7.5
パルス出力定数 k_i [l/pulse]	10	25	25	50	50	100	100	100	100




小型モデル

DN	32 (1 ³ / ₄)	40 (1 ¹ / ₂)	50 (2)	65 (21.2)	80 (3)	100 (4)	125 (5)	150 (6)	200 (8)
L: mm (in)	260 (10.2)	300 (11.8)	300 (11.8)	300 (11.8)	350 (13.8)	350 (13.8)	350 (13.8)	350 (13.8)	350 (13.8)
S: mm (in)	190 (7.5)	198 (7.8)	208 (8.2)	225 (8.9)	237 (9.3)	253 (10)	280 (11)	307 (12)	352 (14)
D: mm (in)	140 (5.5)	150 (5.9)	165 (6.5)	185 (7.3)	200 (7.9)	220 (8.7)	250 (9.8)	285 (11.2)	340 (13.4)
重さ: kg (lb)	4.5 (10)	7 (15)	10 (22)	11 (24)	15 (33)	17.5 (39)	22.5 (50)	26 (57)	36.5 (80)



リモートモデル

DN (in)	32 (1 ³ / ₄)	40 (1 ¹ / ₂)	50 (2)	65 (21.2)	80 (3)	100 (4)	125 (5)	150 (6)	200 (8)
L: mm (in)	260 (10.2)	300 (11.8)	300 (11.8)	300 (11.8)	350 (13.8)	350 (13.8)	350 (13.8)	350 (13.8)	350 (13.8)
D: mm (in)	140 (5.5)	150 (5.9)	165 (6.5)	185 (7.3)	200 (7.9)	220 (8.7)	250 (9.8)	285 (11.2)	340 (13.4)
重さ: kg (lb)	5 (11)	7.5 (16.5)	10.5 (23)	11.5 (25)	15.5 (34)	18 (40)	23 (51)	26.5 (58)	37 (82)



ご注文

型番	150# ANSI フランジサイズ cm (inch)	説明
FDT103	5 (2)	超音波流量計、バッテリー駆動
FDT104	6.3 (2.5)	超音波流量計、バッテリー駆動
FDT105	7.6 (3)	超音波流量計、バッテリー駆動
FDT106	10.2 (4)	超音波流量計、バッテリー駆動
FDT107	12.7 (5)	超音波流量計、バッテリー駆動
FDT108	15.2 (6)	超音波流量計、バッテリー駆動
FDT109	20.3 (8)	超音波流量計、バッテリー駆動
FDT103-R	5 (2)	超音波流量計、バッテリー駆動、リモートディスプレイ付
FDT104-R	6.3 (2.5)	超音波流量計、バッテリー駆動、リモートディスプレイ付
FDT105-R	7.6 (3)	超音波流量計、バッテリー駆動、リモートディスプレイ付
FDT106-R	10.2 (4)	超音波流量計、バッテリー駆動、リモートディスプレイ付
FDT107-R	12.7 (5)	超音波流量計、バッテリー駆動、リモートディスプレイ付
FDT108-R	15.2 (6)	超音波流量計、バッテリー駆動、リモートディスプレイ付
FDT109-R	20.3 (8)	超音波流量計、バッテリー駆動、リモートディスプレイ付
型番	DIN サイズ	説明
FDT101-DIN	32	超音波流量計、バッテリー駆動
FDT102-DIN	40	超音波流量計、バッテリー駆動
FDT103-DIN	50	超音波流量計、バッテリー駆動
FDT104-DIN	65	超音波流量計、バッテリー駆動
FDT105-DIN	80	超音波流量計、バッテリー駆動
FDT106-DIN	100	超音波流量計、バッテリー駆動
FDT107-DIN	125	超音波流量計、バッテリー駆動
FDT108-DIN	150	超音波流量計、バッテリー駆動
FDT109-DIN	200	超音波流量計、バッテリー駆動
FDT101-R-DIN	32	超音波流量計、バッテリー駆動、リモートディスプレイ付
FDT102-R-DIN	40	超音波流量計、バッテリー駆動、リモートディスプレイ付
FDT103-R-DIN	50	超音波流量計、バッテリー駆動、リモートディスプレイ付
FDT104-R-DIN	65	超音波流量計、バッテリー駆動、リモートディスプレイ付
FDT105-R-DIN	80	超音波流量計、バッテリー駆動、リモートディスプレイ付
FDT106-R-DIN	100	超音波流量計、バッテリー駆動、リモートディスプレイ付
FDT107-R-DIN	125	超音波流量計、バッテリー駆動、リモートディスプレイ付
FDT108-R-DIN	150	超音波流量計、バッテリー駆動、リモートディスプレイ付
FDT109-R-DIN	200	Battery-powered ultrasonic flowmeter with remote display
アクセサリ		
型番	説明	
FDT100-BAT	FDT100用交換用バッテリー	

ユーザマニュアル、3.6Vバッテリー、3ポイントNIST校正証明書付属 (8ポイント校正は弊社までご連絡ください)