


インチ寸法 アダプターおよび異径ブッシング



アダプター

ブッシング


- ✓ 頑丈な設計
- ✓ ステンレススチール、真鍮、カーボンスチールがあります
- ✓ 1/8 NPTまで変換可能
- ✓ 最大1 NPTまで適合

アダプターとブッシング

ご注文：価格と詳細については jp.omega.com/mta_brk

NPTねじ 二面幅		長さ インチ	真鍮 インチ	真鍮 型番	ステンレススチール 型番
オス	メス				
異径アダプター					
1/8	1/4	1 1/8	1.50	RA-18-14-BR	RA-18-14-SS
1/8	1/2	1 1/8	1.50	RA-18-12-BR	RA-18-12-SS
1/4	1/2	1 1/8	1.69	RA-14-12-BR	RA-14-12-SS
1/2	3/4	1 3/8	1.94	RA-12-34-BR	RA-12-34-SS
1/2	1	1 5/8	2.16	—	RA-12-1-SS
7/16-20	1/4	9/16	1.25	—	RA-716-14M-SS
7/16-20	1/4メス	3/4	1.31	—	RA-716-14F-SS
異径ブッシング					
1/4	1/8	7/8	1.09	RB-14-18-BR	RB-14-18-SS
1/2	1/8	7/8	1.09	RB-12-18-BR	RB-12-18-SS
1/2	1/4	7/8	1.09	RB-12-14-BR	RB-12-14-SS
3/4	1/2	1 1/8	1.17	RB-34-12-BR	RB-34-12-SS
1	1/2	1 3/8	1.36	RB-1-12-BR	RB-1-12-SS
1	3/4	1 3/8	1.36	RB-1-34-BR	RB-1-34-SS
1 1/4	3/4	1 3/4	1.48	—	RB-114-34-CS*
1 1/4	1	1 3/4	1.48	—	RB-114-1-CS*
1 1/2	1	2	1.56	—	RB-112-1-CS*

OMEGALOK® コンプレッションフィッティング



- ✓ 正圧密閉用フェルール設計
- ✓ ステンレススチールまたは真鍮による耐久型構造
- ✓ 保護管外径 1/16"から最大1/2"まで
ミリ寸法コンプレッションフィッティングについてはページC-8をご覧ください。

* フィッティングはカーボンスチールしかありません。
注文例：RB-12-14-SS、ステンレススチール1/8オス、1/4メス異径ブッシング。

コンプレッションフィッティング

保護チューブ 外径 インチ	オスねじ NPT	長さ mm (インチ)	真鍮 型番	316 SS 型番
1/16	1/16	24.6 (0.97)	N/A	SSLK-116-116
1/16	1/8	26.2 (1.03)	BRLK-116-18	SSLK-116-18
1/8	1/8	30.0 (1.18)	BRLK-18-18	SSLK-18-18
1/8	1/4	35.6 (1.40)	BRLK-18-14	SSLK-18-14
3/16	1/8	31.0 (1.22)	BRLK-316-18	SSLK-316-18
3/16	1/4	46.0 (1.81)	BRLK-316-14	SSLK-316-14
1/4	1/8	32.8 (1.29)	BRLK-14-18	SSLK-14-18
1/4	1/4	37.6 (1.48)	BRLK-14-14	SSLK-14-14
5/16	1/4	39.1 (1.54)	N/A	SSLK-516-14
3/8	1/4	40.4 (1.59)	BRLK-38-14	SSLK-38-14
3/8	3/8	40.4 (1.59)	BRLK-38-38	SSLK-38-38
3/8	1/2	46.0 (1.81)	BRLK-38-12	SSLK-38-12
1/2	1/2	49.3 (1.94)	BRLK-12-12	SSLK-12-12

注：テフロンはステンレススチール製コンプレッションフィッティングにしか使えません。
注文例：BRLK-18-18、真鍮1/8 NPTコンプレッションフィッティング、1/8"外径保護管用。

交換用フェルール - (10個)

チューブ 外径	真鍮	ステンレス スチール	テフロン
1/16	B-FER-1/16	SS-FER-1/16	T-FER-1/16
1/8	B-FER-1/8 (18)	SS-FER-1/8 (45)	T-FER-1/8 (75)
3/16	B-FER-3/16 (18)	SS-FER-3/16 (45)	T-FER-3/16 (75)
1/4	B-FER-1/4 (18)	SS-FER-1/4 (45)	T-FER-1/4 (75)
5/16	B-FER-5/16 (20)	SS-FER-5/16 (50)	T-FER-5/16 (80)
3/8	B-FER-3/8 (20)	SS-FER-3/8 (50)	T-FER-3/8 (80)
1/2	B-FER-1/2 (30)	SS-FER-1/2 (75)	T-FER-1/2 (115)

ミリ寸法ねじアダプター

真鍮

ステンレス
スチール

ミリ寸法ねじ用

ご注文：価格と詳細についてはjp.omega.com/mta_brkをご覧ください。

メス NPT	オス BSPT*	二面幅 mm	長さ mm	真鍮 型番	ステンレススチール 型番
1/8	1/8-28	14	27.7	MTA1-1/8-1/8-BR	MTA1-1/8-1/8-SS
1/4	1/4-19	19	36.1	MTA1-1/4-1/4-BR	MTA1-1/4-1/4-SS
3/8	3/8-19	22	38.1	MTA1-3/8-3/8-BR	MTA1-3/8-3/8-SS
1/2	1/2-14	27	49.3	MTA1-1/2-1/2-BR	MTA1-1/2-1/2-SS
3/4	3/4-14	34	51.3	MTA1-3/4-3/4-BR	MTA1-3/4-3/4-SS
1	1-11	41	58.4	MTA1-1-1-BR	MTA1-1-1-SS
BSPT*	NPT				
1/4-19	1/4	19	36.3	MTA2-1/4-1/4-BR	MTA2-1/4-1/4-SS
3/8-19	3/8	22	38.4	MTA2-3/8-3/8-BR	MTA2-3/8-3/8-SS
1/2-14	1/2	27	49.8	MTA2-1/2-1/2-BR	MTA2-1/2-1/2-SS
NPT	BSPP				
1/8	1/8-28	14	25.1	-	MTA3-1/8-1/8-SS
1/4	1/4-19	19	33.5	MTA3-1/4-1/4-BR	MTA3-1/4-1/4-SS
3/8	3/8-19	22	35.8	MTA3-3/8-3/8-BR	MTA3-3/8-3/8-SS
1/2	1/2-14	27	44.2	MTA3-1/2-1/2-BR	MTA3-1/2-1/2-SS
3/4	3/4-14	34	48.0	MTA3-3/4-3/4-BR	MTA3-3/4-3/4-SS
1	1-11	41	53.3	MTA3-1-1-BR	MTA3-1-1-SS
BSPP	NPT				
1/4-19	1/4	19	27.4	MTA4-1/4-1/4-BR	MTA4-1/4-1/4-SS
3/8-19	3/8	22	32.3	MTA4-3/8-3/8-BR	MTA4-3/8-3/8-SS
1/2-14	1/2	27	41.9	MTA4-1/2-1/2-BR	MTA4-1/2-1/2-SS

* ISO 228/1, BS 2779

注文例：MTA1-1/8-1/8-BR、真鍮1/8 NPTメス1/8-28 BSPTオス
MTA1-1/8-1/8-SS、ステンレススチールねじアダプター

ミリ寸法OMEGALOK®コンプレッションフィッティング

ミリ寸法のプローブおよび保護管用



ご注文：価格と詳細についてはjp.omega.com/mta_brkをご覧ください。

保護管 外径	オス ねじ	ミリ保護管/NPTねじ			ミリ保護管/ BSPテーバーねじ			ミリ保護管/ BSP平行ねじ		
		ねじ タイプ	真鍮 型番	316ステンレス鋼 型番	ねじ タイプ	真鍮 型番	316ステンレス鋼 型番	ねじ タイプ	真鍮 型番	316ステンレス鋼 型番
1.5 mm	1/8	NPT	BRLK-M15-18	SSLK-M15-18	BSPT	BRLK-M15-18T	SSLK-M15-18T	BSP	BRLK-M15-18P	SSLK-M15-18P
3.0 mm	1/8	NPT	BRLK-M30-18	SSLK-M30-18	BSPT	BRLK-M30-18T	SSLK-M30-18T	BSP	BRLK-M30-18P	SSLK-M30-18P
4.5 mm	1/8	NPT	BRLK-M45-18	SSLK-M45-18	BSPT	BRLK-M45-18T	SSLK-M45-18T	-	N/A	N/A
6.0 mm	1/8	NPT	BRLK-M60-18	SSLK-M60-18	BSPT	BRLK-M60-18T	SSLK-M60-18T	-	N/A	N/A
3.0 mm	1/4	NPT	BRLK-M30-14	SSLK-M30-14	BSPT	BRLK-M30-14T	SSLK-M30-14T	BSP	BRLK-M30-14P	SSLK-M30-14P
4.5 mm	1/4	NPT	BRLK-M45-14	SSLK-M45-14	BSPT	BRLK-M45-14T	SSLK-M45-14T	-	N/A	N/A
6.0 mm	1/4	NPT	BRLK-M60-14	SSLK-M60-14	BSPT	BRLK-M60-14T	SSLK-M60-14T	BSP	BRLK-M60-14P	SSLK-M60-14P
8.0 mm	1/4	NPT	BRLK-M80-14	SSLK-M80-14	BSPT	BRLK-M80-14T	SSLK-M80-14T	-	N/A	N/A
3.0 mm	3/8	-	N/A	SSLK-M30-38	-	N/A	SSLK-M30-38T	-	N/A	SSLK-M30-38P
6.0 mm	3/8	NPT	BRLK-M60-38	SSLK-M60-38	BSPT	BRLK-M60-38T	SSLK-M60-38T	BSP	BRLK-M60-38P	SSLK-M60-38P
3.0 mm	1/2	-	N/A	SSLK-M30-12	BSPT	BRLK-M30-12T	SSLK-M30-12T	BSP	BRLK-M30-12P	SSLK-M30-12P
4.5 mm	1/2	-	N/A	SSLK-M45-12	BSPT	BRLK-M45-12T	SSLK-M45-12T	BSP	BRLK-M45-12P	SSLK-M45-12P
6.0 mm	1/2	NPT	BRLK-M60-12	SSLK-M60-12	BSPT	BRLK-M60-12T	SSLK-M60-12T	BSP	BRLK-M60-12P	SSLK-M60-12P
8.0 mm	1/2	NPT	BRLK-M80-12	SSLK-M80-12	BSPT	BRLK-M80-12T	SSLK-M80-12T	-	N/A	N/A

注：PFAはステンレススチール製コンプレッションフィッティングにしか使えません。

注文例：BRLK-M30-18、真鍮1/8 NPTねじコンプレッションフィッティング、外径3.0 mm保護管用。

BRLK-M60-18、コンプレッションフィッティング。