

ヒータフックアップアクセスサリ

クリッピングツール

- ✓ 堅牢
- ✓ ワイヤカッターとしても利用可能 (銅とアルミワイヤのみ)
- ✓ 10~22 AWGの単線または撚線にラグを圧着




バスバー

ヒータ端子への接続や、高温ゾーンでの配線には、高温用ワイヤならびにバスバーの使用が推奨されます。周囲温度が、絶縁ワイヤに許容される最高値を超える場合は、バスバーまたは磁気絶縁物を備えるバーを使用してください。電流量に注意する必要があります。バスバーはソリッド(無垢)、または、特に端子が直列になる場合の配線の容易さを考慮した穴が開いています。

穴開きバスバーは、7/16インチの中央部に11/32 x 7/32インチのスロットがあります。バスバーにエレメントを接続する場合、エレメント間に十分なループを与えてください。バスバーは、右表に記載されている値より高い電流量(バスバーあたり約33~1/2%)に対して複数使用できます。貴社の用途に必要なバスバーのフィート数を指定してください。

バスバー向けの磁器製高耐熱絶縁: 磁器絶縁体、13 mm (長さ) x 21 mm (幅)、3 mm x 14 mm (スロット)、1ボンドあたり95個。



バスバー絶縁体を注文する際は、BBINSモデル番号をお尋ねください。

バスバー

ご注文


型番	マンガン-ニッケル [†]	寸法: mm		(アンペア)*
		幅	厚さ	
BBS	ソリッド	13	15.7	26
BBP	穿孔	13	15.7	23

[†] ワイヤの耐熱 600°C

* これらの電流値は周囲温度よりも38°C高い温度で導体を動作させます。磁器管またはヒート絶縁を施した裸線にも使用できます。

高温用リング端子

- ✓ 温度定格345°C
- ✓ ニッケルめっき銅
- ✓ 非絶縁




高温用リング端子 (1パッケージに10個)

型番	寸法: mm				サイズ	AWG
	C (min)	W	E (max)	L (max)		
RLNC-22	6	7	11	15	10	22~16
RLNC-16	7	9	12	16	10	16~14
RLNC-12	8	10	15	19	10	12~10

超高温用リング端子

- ✓ 温度定格650°C
- ✓ ニッケル100%
- ✓ 非絶縁



超高温用リング端子 (1パッケージに10個)

型番	寸法: mm				サイズ	AWG
	C (min)	W	E (max)	L (max)		
RLNI-22	7	8	12	16	10	22~16
RLNI-16	7	9	12	16	10	16~14
RLNI-12	7	9	14	19	10	12~10

フレキシブル金属外装)

- ✓ 摩擦と屈曲に対する保護モデル

型番: THE-0043
寸法: 4.8 mm ID,
6.8 ± 15 mm OD