

熱電対 デュープレックスワイヤ

全二重絶縁体

標準は ANSI カラーコード
JIS-2012 IEC カラーコードのご注文は jp.omega.com をご覧ください

K 全二重絶縁体 CHROMETM-ALOMEGATM 全二重 ANSI タイプ K

高精度 "SLE" Special Limits of Error がご注文可能です

ANSI カラーコード：+線：黄、-線：赤、外被覆：茶

OMEGA は、デュープレックスワイヤを製造するときに、再処理された PFA または PVC を使用しません。

価格と詳細については jp.omega.com/XC_K_TC_WIRE をご覧ください

絶縁タイプ	AWG	型番	ワイヤタイプ	絶縁体		最高温度 °C	サイズ mm	重量 kg/300 m
				導体	全体			
熔融シリカ*	20	XR-K-20	ソリッド	Refrasil	Refrasil	870	2.9 x 4.6	6
シリカ*	14	XS-K-14	ソリッド	シリカ	シリカ	1090	3.6 x 5.0	16
	20	XS-K-20	ソリッド			980	2.7 x 3.9	6
	24	XS-K-24	ソリッド			870	2.2 x 3.4	5
高温ガラス**	20	HH-K-20	ソリッド	高温ガラス	高温ガラス	704	1.5 x 2.7	4
	24	HH-K-24	ソリッド			704	1.4 x 2.3	3
ガラス	20	GG-K-20	ソリッド	ガラス	ガラス	482	1.5 x 2.1	4
	20S	GG-K-20S	7 x 28			482	1.5 x 2.5	4
	24	GG-K-24	ソリッド			482	1.3 x 2.0	3
	24S	GG-K-24S	7 x 32			482	1.3 x 2.2	3
	26	GG-K-26	ソリッド			482	1.1 x 1.9	2
	28	GG-K-28	ソリッド			482	1.0 x 1.4	2
	30	GG-K-30	ソリッド			482	0.9 x 1.3	2
	36	GG-K-36	ソリッド			482	0.8 x 1.1	1
ステンレス鋼 オーバー ブレード入り ガラス	20	GG-K-20-SB	ソリッド	ガラス	ステンレス鋼 ブレードオー バーガラス	482	2.3 x 3.0	6
	20S	GG-K-20S-SB	7 x 28			482	2.3 x 3.2	7
	24	GG-K-24-SB	ソリッド			482	2.2 x 3.0	5
	24S	GG-K-24S-SB	7 x 32			482	2.0 x 2.8	5
Kapton ヒューズ付 ポリイミド テープ	20	KK-K-20	ソリッド	ヒューズ付 ポリイミド テープ	ヒューズ付 ポリイミド テープ	260	1.5 x 2.5	5
	20S	KK-K-20S	7 x 28			260	1.5 x 2.7	5
	24	KK-K-24	ソリッド			260	1.3 x 1.9	3
	24S	KK-K-24S	7 x 32			260	1.3 x 2.2	3
	30	KK-K-30	ソリッド			260	1.0 x 1.4	3
PFA ガラス	30	TG-K-30	ソリッド	PFA	ガラス	260	0.9 x 1.2	1
	36	TG-K-36	ソリッド			260	0.7 x 1.0	1
	40	TG-K-40	ソリッド			260	0.7 x 0.9	1
Neoflon PFA (高性能)	20	TT-K-20	ソリッド	PFA	PFA	260	1.7 x 3.0	5
	20	TT-K-20S	7 x 28			260	1.9 x 3.2	5
	22	TT-K-22S	7 x 30			260	1.7 x 3.4	4
	24	TT-K-24	ソリッド			260	1.4 x 2.4	3
	24	TT-K-24S	7 x 32			260	1.6 x 2.6	3
	30	TT-K-30*	ソリッド			260	0.6 x 1.0	1
	36	TT-K-36*	ソリッド			260	0.5 x 0.8	1
	40	TT-K-40*	ソリッド			260	0.4 x 0.7	1
PFA ポリマ、 ツイスト とシールド 導体付き	20	TT-K-20-TWSH	ソリッド	PFA ポリマ	PFA ポリマ とシールド	260	3.7	9
	20S	TT-K-20S-TWSH	7 x 28			260	3.8	9
	24	TT-K-24-TWSH	ソリッド			260	2.7	4
	24S	TT-K-24S-TWSH	7 x 32			260	2.9	4
Neoflon FEP	20	FF-K-20	ソリッド	FEP	FEP	200	1.7 x 3.0	5
	24	FF-K-24	ソリッド			200	1.7 x 3.0	3
FEP ポリマ ツイスト とシールド 導体付き	20	FF-K-20-TWSH	ソリッド	FEP ポリマ	FEP ポリマ とシールド	200	3.7	9
	20S	FF-K-20S-TWSH	7 x 28			200	3.8	9
	24	FF-K-24-TWSH	ソリッド			200	2.7	4
	24S	FF-K-24S-TWSH	7 x 32			200	2.9	4
TFEテープ ポリマ	20	TFE-K-20	ソリッド	TFEテープ ポリマ	ヒューズ付 TFEテープ ポリマ	260	1.5 x 2.5	5
	20S	TFE-K-20S	7 x 28			260	1.5 x 2.7	5
	24	TFE-K-24	ソリッド			260	1.3 x 1.9	3
	24S	TFE-K-24S	7 x 32			260	1.3 x 2.2	3
ポリビニル	24	PR-K-24	ソリッド	ポリビニル (ポリビニル)	(リップコード)***	105	1.4 x 2.3	3
	24	PP-K-24S	7 x 32			105	2.0 x 3.4	3

スプールとワイヤの重量は、次に高い kg に四捨五入されます (梱包材質は含まれません)。* 全体の色は透明です。

SPECIAL LIMITS OF ERROR ワイヤを注文するには、スプールの長さの前に、型番に "-SLE" を追加します。

* 被覆と導体に色トレーサーがあります。

** HH ワイヤにはプラスの脚にトレーススレッドがあり、マイナスの脚は赤、全体にはトレーススレッドがあります。

*** 2本の絶縁リードが一緒になっていますが、オーバーラップはありません。

追加のタイプ K 絶縁体ワイヤを注文可能です。ヒューズ付テープ絶縁体 TFE-K と KK-K シリーズをご覧ください。

※ご注文単位はフィートとなり、次の長さにてご注文いただけます。

- 25 フィート (約 7.6m)、50 フィート (約 15m)、100 フィート (約 30m)
- 200 フィート (約 60m)、500 フィート (約 150m)、1000 フィート (約 300m)