

JIS カラーも
あります

ミニチュアコネクタ

ガラス充填ナイロン -29~180℃

SMPW

- ✓ 耐久構造
- ✓ ANSI / JIS カラーあり
- ✓ 拘束カバーねじ
- ✓ 20 AWG (Ø0.8) までの撚線または単線が
接続可能
- ✓ クイック接続接点ワッシャ
- ✓ 内部ワイヤの仕切り
- ✓ プラス / マイナスねじの組み合わせ


シリコンワイヤ
グロメット
SR-SMP

液晶ポリマ



取り外し可能/
書込みウィンドウ

内部ワイヤ
仕切り



圧着真鍮ステンレス
スチールプッシング





外径1.5と3.0mmのプロープが
あります。
jp.omega.comをご覧ください。




実物大

注：コネクタは 150 ~ 180℃の間でわずかに変色する可能性があります、電気的特性には影響しません。



クイック接続接点ワッシャ
他のワッシャもあります。CW-SMP-20、20個セットまたはCW-SMP-100、100個セットをご注文ください。


取り外し可能/
可逆書込みウィンドウ



注文オプション

トランスミッタと EMI 保護用フェライトコア

STCTX 内蔵 4 ~ 20 mA
トランスミッタ



シリコンワイヤグロメットもご
注文ください。
SR-SMP-10、10個セット
またはSR-SMP-100、
100個セット

割引率一覧表

1-10	0%
11-49	5%
50-99	10%
100-999	15%
1000-4999	20%
5000以上	25%

ご注文：価格と詳細については jp.omega.com/smpw_smp_hmp_hmpw をご覧ください

熱電対 タイプ	コネクタに使用される 補償合金		シェル カラー	ガラス充填ナイロン 型番 書込みウィンドウ	液晶ポリマ 型番 書込みウィンドウ
	+	-			
K	Chromega®	Alomega®	黄	SMPW-K-(*)	HMPW-K-(*)
T	銅	コンスタンタン	青	SMPW-T-(*)	HMPW-T-(*)
J	鉄	コンスタンタン	黒	SMPW-J-(*)	HMPW-J-(*)
E	Chromega®	コンスタンタン	紫	SMPW-E-(*)	HMPW-E-(*)
R/S	銅	RNX/SNX	緑	SMPW-R/S-(*)	HMPW-R/S-(*)
G	GPX	GNX	赤/緑	SMPW-G-(*)	HMPW-G-(*)
C	CPX	CNX	赤	SMPW-C-(*)	HMPW-C-(*)
D	DPX	DNX	赤/白	SMPW-D-(*)	HMPW-D-(*)
U	銅	銅	白	SMPW-U-(*)	HMPW-U-(*)
N	Omega-P®	Omega-N®	オレンジ	SMPW-N-(*)	HMPW-N-(*)

* ご注文の際は、オス型コネクタは "M"、メス型コネクタは "F" を指定してください。

J、K、T、E、R、S、BタイプはANSI指定です。OMEGALLOY® は一般的にナイクロシル - ナイシルとして知られています。ANSIカラーコードモデル。

注：ウィンドウなしモデルもあります。詳細については、カスタマーサービスにご相談ください。



U型（補償なし）コネクタはBタイプ熱電対（Pt/6%Rh-Pt/30%Rh）と共に使えます。

JISカラー

ミニチュア熱電対コネクタ

SMPW-*J

- ✓ 耐熱: -29~180°C
- ✓ JISカラー
- ✓ 拘束カバーねじ
- ✓ 20 AWG (Ø0.8) までの撚線
または単線が接続可能
- ✓ 簡単に着脱可能
- ✓ 内部ワイヤの仕切り
- ✓ プラス/ マイナスねじの組み
合わせ



PCLM-SMP-FT ケーブルクランプ
EMI 保護用フェライトコア付コネクタは別売



ご注文

JIS カラーコード	合金		カラー	型番
	+	-		
K	クロメル	アルメル	青	SMPW-KJ-(*)
J	銅	コンスタンタン	茶	SMPW-TJ-(*)
T	鉄	コンスタンタン	黄	SMPW-JJ-(*)
R/S	銅	RNX/SNX	黒	SMPW-R/SJ-(*)

(*)の部分には“M” (オス型) または“F” (メス型) をご指定ください。