


高精度ひずみゲージ

3素子ロゼットひずみゲージ 0/45/90°

ゲージ パターン	型番 (5個入り)	公称 抵抗 (Ω)	寸法 mm				最大 電圧 (Vrms)	端末	温度 補償	パット
			グリッド		ベース					
			A	B	C	D				
5.6 mm 	SGD-2/120-RY51	120	2.00	1.10	5.60	5.60	3	リボン線付	ST	BPT-1
	SGD-2/120-RY53	120	小型3素子方形積層ロゼット、 120 Ω				4	リボン線付	AL	
	SGD-2/120-RY61	120					3	はんだパット付	ST	
	SGD-2/120-RY63	120					4	はんだパット付	AL	
SGD-2/350-RY51	350	2.00					1.10	5.60	5.60	5
SGD-2/350-RY53	350	小型3素子方形積層ロゼット、 350 Ω				7	リボン線付	AL		
SGD-2/350-RY61	350					5	はんだパット付	ST		
SGD-2/350-RY63	350					7	はんだパット付	AL		
SGD-3/120-RY51	120					3.00	1.70	7.10	7.10	4.5
SGD-3/120-RY53	120	中型3素子方形積層ロゼット、 120 Ω				6	リボン線付	AL		
SGD-3/120-RY61	120					4.5	はんだパット付	ST		
SGD-3/120-RY63	120					6	はんだパット付	AL		
SGD-3/350-RY51	350					3.00	1.70	7.10	7.10	7.5
SGD-3/350-RY53	350	中型3素子方形積層ロゼット、 350 Ω				10	リボン線付	AL		
SGD-3/350-RY61	350					7.5	はんだパット付	ST		
SGD-3/350-RY63	350					10	はんだパット付	AL		
SGD-7/120-RY51	120					6.50	3.10	11.40	11.40	9
SGD-7/120-RY53	120	大型3素子方形積層ロゼット、 120 Ω				12	リボン線付	AL		
SGD-7/120-RY61	120					9	はんだパット付	ST		
SGD-7/120-RY63	120					12	はんだパット付	AL		
SGD-7/350-RY51	350					6.50	3.10	11.40	11.40	15
SGD-7/350-RY53	350	大型3素子方形積層ロゼット、 350 Ω				20	リボン線付	AL		
SGD-7/350-RY61	350					15	はんだパット付	ST		
SGD-7/350-RY63	350					20	はんだパット付	AL		

* 最大許容ブリッジ励振電圧



ST = スチール
AL = アルミニウム